



southwiretools.com



1-855-SW-TOOLS

Toll Free Technical Help
Assistance technique gratuite
Línea de Ayuda Técnica Gratuita

Product distributed by/Produit distribué par
Southwire Company, LLC.
One Southwire Drive, Carrollton, GA 30119
© 2018 Southwire Company, LLC.
All rights reserved. Tous droits réservés.


04/18
MJ-707 Manual



Southwire[™]

TOOLS & EQUIPMENT

**OPERATING and MAINTENANCE
INSTRUCTIONS
MAXISJAX[®]
(MJ-707)**



**READ AND UNDERSTAND ALL
INSTRUCTIONS AND SAFETY INFORMATION IN
THIS MANUAL BEFORE OPERATING OR
SERVICING THIS TOOL**



TABLE OF CONTENTS

Important Safety Information.....	2 - 4
Description of Operation.....	5
Identification.....	5-6
Setup and Operation.....	7
Maintenance.....	8
Warranty.....	9 - 10

SAFETY FIRST

Safety is essential in the use and maintenance of Southwire Contractor Equipment. This instruction manual and any markings on the tool provide information for avoiding hazards and unsafe practices related to the use of this tool. Observe all of the safety information provided.

SAFETY ALERT SYMBOLS

These symbols are used to call attention to hazards or unsafe practices related that could result in injury or property damage. The three safety words defined below indicate the severity of the hazard. The message after the signal word provides information for preventing or avoiding the hazard.



DANGER – Immediate hazards, that if not avoided WILL result in severe injury or death.



WARNING - Hazards, that if not avoided MAY result in severe injury or death.



CAUTION – Hazards, or unsafe practices that, if not avoided MAY result in severe injury or death.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION


⚠ WARNING



- Read and understand all instructions and safety information in this manual before operating or servicing this tool.

FAILURE TO OBSERVE THESE WARNINGS COULD RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH

⚠ WARNING: Personal Safety Hazards



- Only qualified persons should use MAXISJAX® Reel Stands.
- Wear eye protection, hard hat, cut resistant gloves and safety toe shoes when using this tool.
- Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication.
- Keep body parts and loose clothing away from moving parts.
- Always follow safety procedures as shown in this manual.

FAILURE TO OBSERVE THESE WARNINGS CAN RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH

⚠ DANGER: Electrical Shock Hazards.



- This is not an insulated tool, contact with live circuits could result in severe injury or death.

FAILURE TO OBSERVE THESE WARNINGS WILL RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING: Entanglement Hazard

- Do not operate this tool while wearing loose fitting clothing. Retain long hair.
- Keep hands away from roller bearings and axles or pipe while reels are on the MAXISJAX®. Could pinch or crush hands.

FAILURE TO OBSERVE THESE WARNINGS CAN RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

⚠ WARNING: Tipping

- Place MAXISJAX® on level ground to prevent tipping.

FAILURE TO OBSERVE THIS PRECAUTION CAN RESULT IN INJURY OR PROPERTY DAMAGE.

⚠ WARNING: Tool Use Hazards

- Use this tool for the manufacturers intended purpose only. Use other than that described in this manual can result in injury or property damage.
- Only qualified personnel should use reel stands.
- Inspect all aspects of the wire pull to ensure safety.
- Keep all decals clean and legible, and replace when necessary.

FAILURE TO OBSERVE THESE WARNINGS CAN RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH

⚠ CAUTION:

- Read and understand all of the instructions and safety information in this manual before operating or servicing this tool.

FAILURE TO OBSERVE THESE CAUTIONS CAN RESULT IN INJURY OR PROPERTY DAMAGE

⚠ CAUTION:

- Do not use if any parts are damaged as this can cause an unsafe

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

condition and lead to tool malfunction or failure.

- If tool is in disrepair, **DO NOT USE**. Have tool serviced at an Authorized Southwire Repair Center

FAILURE TO OBSERVE THESE CAUTIONS CAN RESULT IN INJURY OR PROPERTY DAMAGE

PURPOSE OF THIS MANUAL

This manual is intended to familiarize all personnel with the safe operation and maintenance procedures for the following Southwire Tools and Equipment: MAXISJAX® Reel Stand.

Keep this manual available to all personnel. Replacement manuals are available upon request at no charge at www.southwiretools.com.



DESCRIPTION OF OPERATION

MAXISJAX® is a unique reel jack that will quickly set up and lift reels of wire safely and efficiently without the hassle of conventional jacks. The MAXISJAX® breaks down to a compact package for easy storage and transportation. When ready to use simply fold out and within a minute it is ready to dispense wire. Lifting reels off the ground is easy with our patented Max lever and the enclosed roller bearings makes pulling wire off the MAXISJAX® simple and safe.

IDENTIFICATION

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Base Leg | 6. Upper Jaw |
| 2. Telescoping Arm | 7. Steel Rollers |
| 3. Front Arm | 8. Max Lever |
| 4. Clevis Pin | 9. Back Brace |
| 5. Hitch Pin | 10. Needle Roller |
| | 11. Leveler Pin |

5



6

SET UP AND OPERATION

1. Always wear gloves, eye protection and hard hat and safety toed shoes when working with MAXISJAX®.
2. Use only a 1-1/2" or 2" rigid conduit or PJA-01/PJA-02 axle.
3. Place conduit or axle through wire reel. (Fig. 1)
4. Lift the Back Brace (9) by pulling up on the Maxis Lever (8), rotate Front Arm (3) forward. Place Leveler Pin (11) in desired set hole on Base Leg (1).
5. Raise Max Lever (8) so that it is pointing straight upward.
6. Open Upper Jaw (6).
7. Adjust height to clamp Jaws onto axle. Lift and place Leveler Pin (11) into appropriate hole on the Base Leg and or adjust Telescoping Arm (2).
8. Close Upper Jaw (6) on axle by replacing Hitch Pin (5). (Fig. 2)
9. For minor leveling and height adjustments use a wrench on the Leveler Pin (11) to increase or decrease leg height. (Fig. 3)
10. To lift reels, push down on Max Lever (8) until lever is parallel with Back Brace. (Fig. 4)




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

MAINTENANCE

As needed, apply a little grease on the adjusting back brace and the needle roller pin for easier lifting.

SPECIFICATIONS

- Model# MJ-707
- Stock # 56-82-45-01
- Height – 9.5"
- Width – 36"
- Depth – 7.5"
- Weight – 28.5lbs each or 57lbs per set
- Capacity – 1500lbs each or 3000lbs per set
- Patent Number – US8276858 B1

WARRANTY ON SOUTHWIRE CONTRACTOR EQUIPMENT

What Does This Warranty Cover?

Five-Year Limited Warranty on Contractor Equipment

Under Southwire's Contractor Equipment 5-Year Limited Warranty, Southwire Company, LLC warrants that all Southwire Contractor Equipment will be free from manufacturer defects for a period of five (5) years from the date of the original end user's purchase. However, electrical components and consumable parts such as ropes, blades, dies, draw studs, grips, SIMPULL™ Cradles are excluded from this 5-Year Limited Warranty and are subject to the One -Year warranty terms. Under this 5-Year Limited Warranty, the following are also excluded and Southwire Company, LLC will have no liability for any of the following: normal wear and tear resulting from product use and damage arising out of misuse, abuse, modification, and improper product maintenance. This warranty also does not cover Southwire Contractor Equipment products that have been modified by any party other than Southwire Company, LLC or its authorized third-party designee. This 5-Year Limited Warranty is not transferrable to or enforceable by any person other than the product's original end user.

Three-Year Limited Warranty on Material Boxes

Under Southwire's Material Boxes 3-Year Limited Warranty, Southwire Company, LLC warrants that all Southwire Material Boxes will be free from manufacturer defects for a period of three (3) years from the date of the original end user's purchase. Under this Three-Year Limited Warranty for Material Boxes, the following are excluded and Southwire Company, LLC will have no liability for any of the following: normal wear and tear resulting from product use and damage arising out of misuse, abuse, modification, and improper product maintenance. This warranty also does not cover Material Boxes that have been modified by any party other than Southwire Company, LLC or its authorized third-party designee. This 3-Year Limited Warranty is not transferrable to or enforceable by any person other than the product's original end user.

One-Year Limited Warranty on All Products

Under Southwire's 1-Year Limited Warranty, Southwire Company, LLC warrants that all electrical components and consumable parts such as ropes, blades, dies, draw studs, grips, SIMpull™ Cradles will be free from manufacturer defects for a period of 1-Year from the date of the original end user's purchase. Under this 1-Year Limited Warranty, Southwire Company, LLC will have no liability for any of the following: normal wear and tear resulting from product use and damage arising out of misuse, abuse, modification, and improper product maintenance. This warranty also does not cover Southwire electrical components and consumable parts that have been modified by any party other than Southwire Company, LLC or its authorized third-party designee. This 1-Year Limited Warranty is not transferrable to or enforceable by any person other than the product's original end user.

One-Year Limited Warranty on Contractor Equipment Sold into Rental Channels

Under Southwire's Contractor Equipment 1-Year Limited Warranty, Southwire Company, LLC warrants that all Southwire Contractor Equipment will be free from manufacturer defects for a period of 1-Year from the date of the original end user's purchase. Under this 1-Year Limited Warranty, the following are also excluded and Southwire Company, LLC will have no liability for any of the following: normal wear and tear resulting from product use and damage arising out of misuse, abuse, modification, and improper product maintenance. This warranty also does not cover Southwire Contractor Equipment products that have been modified by any party other than Southwire Company, LLC or its authorized third-party designee. This 1-Year Limited Warranty is not transferrable to or enforceable by any person other than the product's original end user.

WARRANTY ON SOUTHWIRE CONTRACTOR EQUIPMENT

Exclusion of Incidental, Consequential, Indirect, Special and Punitive Damages

SOUTHWIRE MAKES NO WARRANTY THAT SOUTHWIRE CONTRACTOR EQUIPMENT PRODUCTS WILL BE MERCHANTABLE OR FIT FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. SOUTHWIRE MAKES NO OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, OTHER THAN THE RELEVANT WARRANTY SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY SECTION. SOUTHWIRE WILL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES FOR ANY BREACH OF THIS LIMITED LIFETIME WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Warranty Claim Information/How Do You Get Service?

For all warranty, customer service, and product return authorizations and inquiries, please contact Southwire's Tools & Assembled Products at:

Southwire Tools & Assembled Products

840 Old Bremen Road

Carrollton, GA, 30117

Phone Number: 1.855.SW.Tools

1. All warranty claims must be approved by Southwire's Tools & Assembled Products Warranty Department prior to return of product. If Southwire determines that a product is defective, Southwire will, at its option, repair or replace defective products or defective product components, free of charge.
2. Upon approval, Southwire will issue a Product Return Authorization Form which will include instructions on how and where to return the product. The product serial number and the original date of delivery must be set forth on the Product Return Authorization Form.
3. Southwire will cover standard freight charges (Ground Courier Rate) incurred in connection with products that Southwire ultimately determines to be defective.
4. All defective components and defective products that Southwire replaces under these Warranties will become Southwire's property and will be retained by Southwire.

Repair Your Product When it is Out of Warranty

Southwire is happy to provide information about where a purchaser can send a product for repair at consumers' own expense, please contact **1.855.SW.tools** or visit **www.southwiretools.com/tools/home.do** for more information about servicing for Southwire Products.



southwiretools.com



1-855-SW-TOOLS

Toll Free Technical Help
Assistance technique gratuite
Línea de Ayuda Técnica Gratuita

Product distributed by/Produit distribué par
Southwire Company, LLC.
One Southwire Drive, Carrollton, GA 30119
© 2018 Southwire Company, LLC.
All rights reserved. Tous droits réservés.

04/18
MJ-707 Manual




FONCTIONNEMENT et ENTRETIEN

INSTRUCTIONS

MAXISJAX[®]

(MJ-707)



**AVANT DE PROCÉDER À L'UTILISATION OU À
L'ENTRETIEN DE CET OUTIL, LIRE
ATTENTIVEMENT ET COMPRENDRE TOUTES
LES INSTRUCTIONS ET LES RENSEIGNEMENTS
DE SÉCURITÉ CONTENUS DANS CE GUIDE**

TABLE DES MATIÈRES

Informations de sécurité importantes.....	2 - 4
Description du fonctionnement.....	5
Identification.....	5-6
Installation et utilisation.....	7
Maintenance.....	8
Garantie.....	9-10

LA SÉCURITÉ D'ABORD

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation et de l'entretien d'équipement Southwire Contractor. Ce manuel d'utilisation et les inscriptions sur l'outil fournissent les renseignements pour éviter les risques et les pratiques dangereuses liés à l'utilisation de cet outil. Observez tous les renseignements de sécurité fournis.

SYMBOLES D'ALERTE DE SÉCURITÉ

Ces symboles sont utilisés pour attirer l'attention sur les risques ou les pratiques dangereuses qui pourraient provoquer des blessures ou des dommages matériels. Les trois mots de sécurité définis ci-dessous indiquent la gravité du danger. Le message qui suit le mot de sécurité fournit l'information nécessaire pour prévenir ou éviter le risque.



DANGER - Risques immédiats qui, s'ils ne sont pas évités, PROVOQUERONT des blessures graves ou même la mort



AVERTISSEMENT - Risques qui, s'ils ne sont pas évités, POURRAIENT entraîner des blessures graves ou même la mort



ATTENTION - Risques ou pratiques dangereuses qui, s'ils ne sont pas évités, PEUVENT provoquer des blessures graves ou même la mort


RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS



AVERTISSEMENT

- Lire attentivement et comprendre toutes les instructions et les renseignements de sécurité contenus dans ce manuel avant de procéder à l'utilisation ou à l'entretien de cet outil.

LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MÊME LA MORT.



AVERTISSEMENT - Risques pour la sécurité personnelle

- Seules des personnes qualifiées devraient utiliser le dérouleur de câbles MAXISJAX®
- Portez des lunettes de sécurité, des gants, des chaussures à embout de protection et un casque lors de l'utilisation de cet outil.
- Ne pas utiliser cet outil sous l'emprise de la fatigue ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.
- Maintenir les parties du corps et les vêtements amples à l'écart des pièces en mouvement.
- Toujours respecter les règles de sécurité présentées dans ce manuel.

LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MÊME LA MORT.

⚠ DANGER : Risques de chocs électriques

- Cet outil n'est pas isolé; tout contact avec des circuits sous tension pourrait entraîner des blessures graves ou même la mort.

⚠ ATTENTION: Risque d'enchevêtrement

RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

- Ne pas utiliser cet outil en portant des vêtements amples. Attacher les cheveux longs.
- Gardez vos mains à distance des roulements à rouleaux, des essieux ou des tuyaux, lorsque les bobines de câble sont sur le MAXISJAX®. Vous risquez de vous pincer ou de vous écraser les mains.

LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MÊME LA MORT

⚠ AVERTISSEMENT: Risques d'utilisation de l'outil

- Placez le MAXISJAX® au niveau du sol pour éviter les renversements.

LE NON-RESPECT DE CETTE PRÉCAUTION PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS.

⚠ AVERTISSEMENT: Risques d'utilisation de l'outil

- Utiliser cet outil uniquement dans le but prévu par le fabricant. Une utilisation autre que celle décrite dans ce manuel pourrait causer des blessures ou des dommages matériels.
- Seuls les employés qualifiés devraient utiliser les dérouleurs de câble.
- Inspectez tous les aspects du tire-câble pour en assurer la sécurité.
- Garder tous les décalques propres et lisibles et les remplacer au besoin.

⚠ ATTENTION:

- Lire attentivement et comprendre toutes les instructions et les renseignements de sécurité contenus dans ce manuel avant de procéder à l'utilisation ou à l'entretien de cet outil.

LE NON-RESPECT DE CES PRÉCAUTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS

BUT DE CE MANUEL

⚠ ATTENTION:

- NE PAS UTILISER l'outil si certaines pièces sont endommagées, car cela peut occasionner une condition dangereuse et entraîner un mauvais fonctionnement ou une panne de l'outil.
- Si l'outil est en mauvais état, NE PAS L'UTILISER. L'envoyer à un centre de réparation reconnu par Southwire

LE NON-RESPECT DE CES PRÉCAUTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU DES DÉGÂTS MATÉRIELS

BUT DE CE MANUEL


Le présent manuel a pour but de familiariser tout le personnel aux procédures d'utilisation sécuritaire et d'entretien concernant l'équipement Southwire suivant : Porte-bobines MAXISJAX®. Gardez ce manuel à la disposition de tout le personnel. Des manuels de remplacement sont disponibles gratuitement à la demande à l'adresse www.southwiretools.com.

DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

MAXISJAX® est un porte-bobines portable unique qui s'installe rapidement et soulève des bobines de fil de manière sécuritaire et efficace sans les tracas associés aux porte-bobines conventionnels. Le porte-bobines MAXISJAX® se replie dans un ensemble compact facile à ranger et à transporter. Lorsqu'il est prêt à être utilisé, il suffit de le déplier et en moins d'une minute, il est prêt à fournir du fil. Le levier Max breveté permet de soulever les bobines du sol sans effort et les roulements à rouleaux intégrés facilitent et sécurisent le tirage du fil sur le système MAXISJAX®.

IDENTIFICATION

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Longeron porteur | 6. Mâchoire supérieure |
| 2. Bras télescopique | 7. Galets en acier |
| 3. Bras avant | 8. Levier Max |
| 4. Goupille de chape | 9. Entretoise arrière |
| 5. Goupille d'attelage | 10. Roulement à aiguilles |
| | 11. Goupille de mise à niveau |



INSTALLATION ET UTILISATION

1. Il est important de toujours porter des gants, des lunettes de sécurité et un casque lorsque vous travaillez avec le porte-bobines MAXISJAX®.
2. Utiliser uniquement un conduit rigide de 1 1/2 po ou de 2 po ou un essieu PJA-01/PJA-02.
3. Introduire le conduit ou l'essieu dans la bobine de fil.(Fig. 1)
4. Soulever l'entretoise arrière (9) en tirant le levier Maxis (8) vers le haut, faire pivoter le bras avant (3) vers l'avant.Insérer la goupille de mise à niveau (11) dans le trou de réglage souhaité du longeron porteur (1).
5. Relever le levier Max (8) de manière à le faire pointer vers le haut.
6. Ouvrez la mâchoire supérieure (6).
7. Régler la hauteur pour enserrer les mâchoires sur l'essieu. Soulever la goupille de mise à niveau (11) et l'insérer dans le trou approprié du longeron porteur, puis régler le bras télescopique (2).
8. Refermer la mâchoire supérieure (6) sur l'essieu en replaçant la goupille d'attelage (5). (Fig. 2)
9. Pour effectuer de petites corrections de niveau et de hauteur, à l'aide d'une clé ajuster la goupille de mise à niveau (11) pour augmenter ou diminuer la hauteur du longeron porteur.(Fig. 3)
10. Pour soulever les bobines, abaisser le levier Max (8) jusqu'à ce qu'il soit parallèle à l'entretoise arrière. (Fig. 4)




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4

ENTRETIEN

1. Si nécessaire, graisser légèrement l'entretoise arrière et la goupille du roulement à aiguilles pour faciliter le levage.

SCHÉMA ÉCLATÉ



SPÉCIFICATIONS

- N° modèle MJ-707
- N° de stock 56-82-45-01
- Hauteur : 9,5 po
- Largeur : 36 po
- Profondeur : 7,5 po
- Poids : 28,5 lb chaque ou 57 lb par ensemble
- Capacité : 1 500 lb chaque ou 3 000 lb par ensemble
- Numéro de brevet : US8276858 B1

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Que couvre cette garantie?

Garantie limitée de cinq ans sur l'équipement professionnel

En vertu de la garantie limitée de cinq ans sur l'équipement professionnel Southwire, Southwire Company, LLC garantit que tous les équipements professionnels Southwire sont exempts de défauts de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale par l'utilisateur final. Cependant, les composants électriques et les pièces d'usure, telles que les câbles, les lames, les matrices, les goujons d'extraction et les poignées, sont exclus de cette garantie limitée de cinq ans et sont couverts par la garantie de un an. En vertu de cette garantie limitée de cinq ans, les éléments suivants sont également exclus et Southwire Company, LLC n'en sera aucunement responsable : l'usure normale résultant de l'utilisation du produit ainsi que les dommages causés par le mauvais usage, l'abus, la modification et un entretien inadéquat du produit. Cette garantie ne couvre pas non plus les équipements professionnels Southwire qui ont été modifiés par toute partie autre que Southwire Company, LLC ou l'une de ses parties tierces désignées et autorisées. Cette garantie limitée de cinq ans n'est ni transférable ni applicable par toute personne autre que l'utilisateur final original du produit.

Garantie limitée de un an sur les composants électriques et les pièces d'usure (avec la garantie de cinq ans)

Sous les termes de la garantie limitée de 1 an, Southwire Company, LLC garantit que toutes les composantes électriques et les pièces détachées, comme les cordes, lames, matrices, colombages et attaches seront exempts de défauts de fabricant pour une période de 1 an à compter de la date d'achat originale de l'utilisateur final. En vertu de cette garantie limitée de un an, Southwire Company, LLC ne sera aucunement responsable des événements suivants : l'usure normale résultant de l'utilisation du produit et les dommages causés par le mauvais usage, l'abus, la modification et un entretien inadéquat du produit. Cette garantie ne couvre pas non plus les composants électriques et les pièces d'usure Southwire qui ont été modifiés par toute partie autre que Southwire Company, LLC ou l'une de ses parties tierces désignées et autorisées. Cette garantie limitée de un an n'est ni transférable ni applicable par toute personne autre que l'utilisateur final original du produit.

Exclusion of Incidental, Consequential, Indirect, Special and Punitive Damages

SOUTHWIRE N' OFFRE AUCUNE GARANTIE QUANT À LA COMMERCIALISATION DES ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS SOUTHWIRE OU À LEUR ADAPTATION À DES FINS PARTICULIÈRES. SOUTHWIRE NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE, TANT EXPLICITE QU'IMPLICITE, QUE CELLES SPÉCIFIQUEMENT MENTIONNÉES DANS CETTE GARANTIE. SOUTHWIRE NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE D'ÉVENTUELS DOMMAGES ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU PUNITIFS DÉCOULANT DU NON-RESPECT DE CETTE GARANTIE À VIE LIMITÉE.

Certains États ou certaines provinces n'autorisent pas les exclusions ou les limitations des dommages accessoires ou consécutifs. Par conséquent, les limitations ou exclusions précédentes peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Renseignements à propos des réclamations de garantie / Comment bénéficier du service?

Pour toute garantie, service au client et demande d'information ou d'autorisation pour le retour d'un produit, veuillez communiquer avec Southwire's Tools & Assembled Products à l'adresse :
Southwire Tools & Assembled Products
840 Old Bremen Road
Carrollton, GA 30117, États-Unis
Téléphone : 1 855-SW-Tools

1. Toutes les réclamations de garantie doivent être approuvées par le service des garanties de Southwire's Tools & Assembled Products avant le retour du produit. Si Southwire juge que le produit est défectueux, Southwire peut, à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit ou les composants défectueux, sans frais.
2. Après approbation, Southwire émet un formulaire d'autorisation pour le retour du produit, qui indique comment et où retourner le produit. **Le numéro de série et la date originale de livraison doivent être indiqués sur le formulaire d'autorisation de retour.**
3. Southwire s'acquittera des frais de transport régulier (tarif terrestre) engendrés pour les produits que Southwire jugera finalement défectueux.
4. Tous les composants et produits défectueux remplacés par Southwire en vertu de la garantie deviendront la propriété de Southwire et seront conservés par Southwire.

Réparation de votre produit après l'échéance de la garantie

Southwire est heureuse de renseigner l'acheteur sur l'endroit où il peut expédier à ses propres frais un produit à réparer. Veuillez appeler le 1 855-SW-tools ou visiter le www.southwiretools.com/tools/home.do pour plus de renseignements au sujet de l'entretien et de la réparation des produits Southwire.



southwiretools.com



1-855-SW-TOOLS
Toll Free Technical Help
Assistance technique gratuite
Línea de Ayuda Técnica Gratuita

Product distributed by/Produit distribué par
Southwire Company, LLC.
One Southwire Drive, Carrollton, GA 30119
© 2018 Southwire Company, LLC.
All rights reserved. Tous droits réservés.


04/18
MJ-707 Manual



Southwire™

TOOLS & EQUIPMENT

**INSTRUCCIONES de OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO
MAXISJAX®
(MJ-707)**



**ASEGÚRESE DE LEER Y COMPRENDER TODAS
LAS INSTRUCCIONES Y LA INFORMACIÓN DE
SEGURIDAD INCLUIDAS EN ESTE MANUAL
ANTES DE UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA O DE
REALIZAR TAREAS DE MANTENIMIENTO.**



ÍNDICE

Información de seguridad importante	2 - 4
Descripción del funcionamiento.....	5
Identificación	6
Instalación y Instalación y funcionamiento.....	7
Mantenimiento.....	8
Garantía.....	9-10

LA SEGURIDAD ES LO PRINCIPAL

La seguridad es esencial en el uso y mantenimiento de los equipos para contratistas de Southwire. Este manual de instrucciones y todas las inscripciones en la herramienta brindan información para evitar los riesgos y las prácticas inseguras relacionados con el uso de esta herramienta. Tenga en cuenta todas las indicaciones de seguridad proporcionadas.

SÍMBOLOS DE ALERTA DE SEGURIDAD

Estos símbolos se utilizan para llamar la atención sobre las prácticas inseguras y los riesgos relacionados que podrían provocar lesiones o daños materiales. Las siguientes tres palabras de seguridad indican la magnitud del riesgo. El mensaje posterior al término de advertencia ofrece información para prevenir o evitar el riesgo.



PELIGRO - riesgos inmediatos que, de no evitarse, CAUSARÁN lesiones graves o la muerte.



ADVERTENCIA - Riesgos que, de no evitarse, PODRÍAN causar lesiones graves o la muerte.



PRECAUCIÓN - Prácticas inseguras o riesgos que, de no evitarse, PUEDEN ocasionar lesiones graves o la muerte.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE



ADVERTENCIA

- Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones y la información de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar esta herramienta o de realizar tareas de mantenimiento.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS PODRÍA RESULTAR EN LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

ADVERTENCIA - Riesgos para la seguridad personal



- Solo las personas calificadas deben utilizar los soportes para carretes MAXISJAX®.
- Use protección ocular, casco, guantes resistentes a cortaduras y calzado con punta de seguridad al utilizar esta herramienta.
- No use la herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, bebidas alcohólicas o medicamentos.
- Mantenga el cuerpo y las prendas sueltas alejadas de las piezas móviles.
- Siga siempre los procedimientos de seguridad tal como se muestran en este manual.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

PELIGRO: Riesgos de descarga eléctrica

- Esta no es una herramienta aislada, por lo que el contacto con circuitos eléctricos activados podría resultar en lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA: Peligro de enredo

- No opere esta herramienta si usa ropa holgada. En caso de

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

tener el cabello largo, sujéteselo.

- Mantenga las manos lejos de los cojinetes de rodillos y de los ejes o tuberías mientras los carretes estén puestos en los soportes para carretes MAXISJAX®. Podría pellizcarse o aplastarse las manos.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

ADVERTENCIA: Inclinación

- Instale el MAXISJAX® sobre un piso nivelado para evitar inclinaciones.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS PRECAUCIONES PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES.

ADVERTENCIA: Riesgos del uso de la herramienta

- Utilice esta herramienta solamente para el uso previsto por el fabricante. Un uso distinto del que se describe en este manual puede causar lesiones o daños materiales.
- Solo el personal calificado debe utilizar los soportes para carretes.
- Inspeccione todos los aspectos al jalar el cable para garantizar la seguridad.
- Mantenga todas las etiquetas adhesivas limpias y legibles, y reemplácelas cuando sea necesario.

PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones y la información de seguridad incluidas en este manual antes de utilizar esta herramienta o de realizar tareas de mantenimiento.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS PRECAUCIONES PUEDE CAUSAR LESIONES O DAÑOS MATERIALES.

PRECAUCIÓN:

OBJETIVO DE ESTE MANUAL

- No lo use si hay piezas dañadas, ya que esto puede hacer que sea inseguro y provocar que la herramienta funcione mal o no funcione.
- Si la herramienta presenta averías, NO LA USE. Haga revisar la herramienta en un Centro autorizado de reparaciones de Southwire.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS PRECAUCIONES PUEDE CAUSAR LESIONES O DAÑOS MATERIALES.

OBJETIVO DE ESTE MANUAL

Este manual tiene por objeto familiarizar a todo el personal con el funcionamiento seguro y los procedimientos de mantenimiento para las siguientes herramientas y equipo de Southwire: soporte para carretes MAXISJAX®.

Mantenga este manual a disposición de todo el personal. Se dispone de manuales de reemplazo sin ningún cargo en <http://www.southwiretools.com>


DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

MAXISJAX® es un nivelador de carrete único que coloca y levanta rápidamente los carretes de alambre de forma segura y eficiente, sin la molestia de los niveladores convencionales.

El soporte para carretes MAXISJAX® consta de un paquete compacto para facilitar su almacenamiento y transporte. Cuando quiera usarlo, simplemente se despliega y en un minuto está listo para dispensar alambre. Levantar los carretes del suelo es fácil con nuestra palanca patentada Max, y los cojinetes de rodillos incluidos hacen que sacar el alambre del MAXISJAX® sea sencillo y seguro.

IDENTIFICACIÓN

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Pata de la base | 6. Mordaza superior |
| 2. Brazo telescópico | 7. Rodillos de acero |
| 3. Brazo delantero | 8. Palanca Maxis |
| 4. Pasador de horquilla | 9. Abrazadera trasera |
| 5. Pasador de enganche | 10. Rodillo de agujas |
| | 11. Pasador de nivelación |



INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

1. Siempre use guantes, protección ocular, casco y calzado con punta de seguridad al trabajar con el soporte para carretes MAXISJAX®.
2. Utilice únicamente un conducto rígido de 1-1/2 in o 2 in o un eje PJA-01/PJA-02. 3.
3. Coloque el conducto o el eje a través del carrete de alambre. (Fig. 1)
4. Levante la abrazadera trasera (9) al tirar hacia arriba de la palanca Maxis (8), gire el brazo delantero (3) hacia delante. Coloque el pasador de nivelación (11) en el orificio de ajuste deseado en la pata de la base (1).
5. Levante la palanca Maxis (8) para que apunte directamente hacia arriba.
6. Abra la mordaza superior (6).
7. Ajuste la altura para sujetar las mordazas en el eje. Levante y coloque el pasador de nivelación (11) en el orificio correspondiente de la pata de la base o ajuste el brazo telescópico (2).
8. Cierre la mordaza superior (6) en el eje al reemplazar el pasador de enganche (5). (Fig. 2)
9. Para realizar pequeños ajustes de nivelación y altura, utilice una llave en el pasador de nivelación (11) para aumentar o disminuir la altura de las patas. (Fig. 3)
10. Para elevar los carretes, empuje hacia abajo la palanca Maxis (8) hasta que esté paralela a la abrazadera trasera. (Fig. 4)




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4

MANTENIMIENTO

1. Si es necesario, aplique un poco de grasa en la abrazadera trasera de ajuste y en el pasador del rodillo de la aguja para facilitar la elevación.

DIAGRAMA EXPANDIDO



ESPECIFICACIONES

- Modelo MJ-707
- Mercancía n.º 56-82-45-01
- Altura: 9.5 in
- Ancho: 36 in
- Profundidad: 7.5 in
- Peso: 12.9 kg (28.5 lb) cada uno o 25.8 kg (57 lb) por juego
- Capacidad: 680 kg (1500 lb) cada uno o 1360 kg (3000 lb) por juego
- Patente: US8276858 B1

GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE SOUTHWIRE PARA CONTRATISTAS

¿Qué cubre esta garantía?

Garantía limitada de cinco años en equipos para contratistas

En virtud de esta Garantía limitada de 5 años para los equipos de Southwire para contratistas, Southwire Company, LLC garantiza que todos los equipos de Southwire para contratistas estarán libres de defectos de fabricación por un período de cinco (5) años desde la fecha de compra por el usuario final original. Sin embargo, los componentes eléctricos y las piezas consumibles, como cuerdas, cuchillas, troqueles, espárragos de extracción, mordazas, etc., están excluidos de esta garantía limitada de 5 años y están sujetos a los términos de garantía de un año. En virtud de esta garantía limitada de 5 años, también se excluye lo siguiente y Southwire Company, LLC no asumirá ninguna responsabilidad por cualquiera de estas situaciones: desgaste normal resultante del uso del producto y daños derivados de un mal uso, abuso, modificación e incorrecto mantenimiento del producto. Esta garantía tampoco cubre los equipos de Southwire para contratistas que hayan sido modificados por terceros distintos a Southwire Company, LLC o un tercero autorizado designado. Esta Garantía limitada de 5 años no es transferible a otras personas ni ejecutable por cualquier otra persona que no sea el usuario final original del producto.

Garantía limitada de un año en componentes eléctricos y piezas consumibles (con garantía de 5 años)

En virtud de esta Garantía limitada de 1 año de Southwire, Southwire Company, LLC garantiza que todos los componentes eléctricos y las piezas consumibles, como cuerdas, cuchillas, troqueles, espárragos de extracción y mordazas estarán libres de defectos de fabricación por un período de un año desde la fecha de compra por el usuario final original. En virtud de esta Garantía limitada de 1 año, Southwire Company, LLC no asumirá ninguna responsabilidad por cualquiera de estas situaciones: desgaste normal resultante del uso del producto y daños derivados de un mal uso, abuso, modificación e incorrecto mantenimiento del producto. Esta garantía tampoco cubre los componentes eléctricos y las piezas consumibles de Southwire que hayan sido modificados por terceros distintos a Southwire Company, LLC o un tercero autorizado designado. Esta Garantía limitada de 1 año no es transferible a otras personas ni ejecutable por cualquier otra persona que no sea el usuario final original del producto.

Exclusión de daños incidentales, consecuentes, indirectos, especiales y punitivos

SOUTHWIRE NO GARANTIZA QUE LOS PRODUCTOS DE SOUTHWIRE PARA CONTRATISTAS SE PUEDAN COMERCIALIZAR NI SEAN APTOS PARA UN FIN DETERMINADO. SOUTHWIRE NO OTORGA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, QUE NO SEA LA GARANTÍA PERTINENTE PRESENTADA EN ESTA SECCIÓN DE GARANTÍA. SOUTHWIRE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE, INDIRECTO, ESPECIAL O PUNITIVO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA DE PERÍODO LIMITADO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las anteriores limitaciones o exclusiones pueden no aplicarse en su caso.

Información sobre reclamos de garantía/¿Cómo se recibe el servicio?

Si desea obtener garantía, servicio al cliente y autorizaciones de devolución de productos o bien, si tiene consultas, póngase en contacto con Southwire Tools & Assembled Products a la siguiente dirección:

Southwire Tools & Assembled Products
840 Old Bremen Road
Carrollton, GA, 30117
Número de teléfono: 1.855.SW.Tools

1. Todos los reclamos de garantía deben ser aprobados por el Departamento de garantía de Southwire Tools & Assembled Products antes de la devolución del producto. Si Southwire determina que un producto es defectuoso, a su criterio reparará o sustituirá los productos defectuosos o los componentes de los productos defectuosos de forma gratuita.
2. Luego de su aprobación, Southwire emitirá un Formulario de autorización de devolución del producto, que incluirá instrucciones sobre cómo y dónde enviar el producto. **El número de serie del producto y la fecha original de entrega deben especificarse en este formulario.**
3. Southwire pagará los gastos de flete estándar (tarifa de paquetería por vía terrestre) incurridos en relación con los productos que Southwire determine, en última instancia, que son defectuosos.
4. Todos los componentes y productos defectuosos que Southwire reemplaza conforme estas garantías se convertirán en propiedad de Southwire y serán retenidos por la empresa.

Repare su producto cuando esté fuera de garantía.

Southwire con gusto facilitará información acerca de si es posible enviar un producto para su reparación por cuenta del consumidor. Póngase en contacto con 1.855.SW.tools o visite www.southwiretools.com/tools/home.do para obtener más información sobre el mantenimiento de los productos de Southwire.