

Southwire[™]

1-855-SWTOOLS
TOLL FREE TECHNICAL HELP
Línea de Ayuda Técnica Gratuita

Product distributed by/Produit distribué par
Southwire Company, LLC.
One Southwire Drive, Carrollton, GA 30119
©2020 Southwire Company, LLC.
All rights reserved. Tous droits réservés.

03 / 21 (UCLX-LG / UCLX-SM / UC-LGCL / UC-SMCL)




Southwire

OPERATING and INSTALLATION INSTRUCTIONS

CartLocker™ Kit Models

(UCLX-LG / UCLX-SM / UC-LGCL / UC-SMCL)



**READ AND UNDERSTAND ALL OF THE
INSTRUCTIONS AND SAFETY INFORMATION IN
THIS MANUAL BEFORE OPERATING OR
SERVICING THIS TOOL**



TABLE OF CONTENTS

Important Safety Information.....	2-4
Description of Operation.....	5
Setup and Assembly.....	5
Installation.....	6-7
Specifications.....	8-10
Warranty.....	11-12

SAFETY FIRST

Safety is essential in the use and maintenance of Southwire® Contractor Equipment. This instruction manual and any markings on the tool provide information for avoiding hazards and unsafe practices related to the use of this tool. Observe all the safety information provided.

SAFETY ALERT SYMBOLS

These symbols are used to call attention to hazards or unsafe practices related that could result in injury or property damage. The three safety words defined below indicate the severity of the hazard. The message after the signal word provides information for preventing or avoiding the hazard.



DANGER - Immediate hazards that if not avoided WILL result in severe injury or death



WARNING - Hazards that if not avoided COULD result in severe injury or death



CAUTION - Hazards or unsafe practices that, if not avoided MAY result in severe injury or death

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



⚠ WARNING

- Read and understand all instructions and safety information in this manual before operating or servicing this tool.

FAILURE TO OBSERVE THESE WARNINGS CAN RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

⚠ WARNING: Personal Safety Hazards



- Only qualified persons should use the CartLocker™ Kit
- Wear eye protection, gloves, closed toe shoes, and proper clothing when using this tool.
- Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication.
- Keep body parts and loose clothing away from moving parts.
- Always follow safety procedures as shown in this manual.

FAILURE TO OBSERVE THESE WARNINGS CAN RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

⚠ WARNING: Electrical Shock Hazards



- This is not an insulated tool, contact with live circuits could result in severe injury or death.

FAILURE TO OBSERVE THESE WARNINGS COULD RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING : Tool Use Hazards

- Do not store fuels, flammables, or any hazardous materials in the CartLocker™ Kit.
- Do not sit or stand on cart or use any device such as a ladder to gain additional height above the cart.
- Always secure or block the cart's wheels to prevent any unintended movement.
- Keep the CartLocker™ Kit door locked when transporting.
- Make sure to tie down cart when transporting in a vehicle.
- Keep all decals clean and legible and replace when necessary.
- Think Safety First!

⚠ CAUTION

Read and understand all the instructions and safety information in this manual before operating or servicing this tool.
Any modification or unintended use of this product shall immediately void all manufacturer's warranties. Manufacturer disclaims all liability for injuries to persons or property resulting from any modifications to, or unintended use of this product.

FAILURE TO OBSERVE THESE WARNINGS CAN RESULT IN INJURY OR PROPERTY DAMAGE

⚠ CAUTION

- If tool is in disrepair, DO NOT USE. Have tool serviced at an Authorized Southwire® Repair Center.

FAILURE TO OBSERVE THESE CAUTIONS CAN RESULT IN INJURY OR PROPERTY DAMAGE

SET UP AND ASSEMBLY

Purpose of this Manual

This manual is intended to familiarize all personnel with the safe operation and installation procedures for the following Southwire® Equipment: CartLocker™ Kit.

Keep this manual available to all personnel. Replacement manuals are available upon request at no charge at www.southwireroots.com.

Description of Operation

The Southwire® CartLocker™ Kit is a heavy-duty accessory that is specifically designed to fit Southwire's large and small two shelf utility carts and make them a mobile lockable storage solution. The purpose of this product is to help keep items safe, secure, and out of sight.

SET UP AND ASSEMBLY

TOOLS REQUIRED:

7/16" SOCKET WRENCH

PARTS LIST:

- (1) Front Door Panel with lock loop
- (1) Back Panel
- (2) Side Panels
- (2) Large Hooks (UCLX-LG and UCLX-SM Only)
- (2) Small Hooks (UCLX-LG and UCLX-SM Only)
- (2) Bolt on Trays (UCLX-LG and UCLX-SM Only)
- (1) Bag of bolts, nuts, and washers

SPECIAL NOTE:

The UCLX-LG and UC-LGCL CartLocker™ Kit models are compatible with the Southwire® Large Utility Cart (UCTS-LG).

The UCLX-SM and UC-SMCL CartLocker™ Kit models are compatible with the Southwire® Small Utility Cart (UCTS-SM).

INSTALLTION

INSTALLTION:

1. Find a flat, dry surface. Lay out all parts and take inventory to make sure you have all parts listed above.
2. Southwire's large and small two shelf utility carts come with predrilled holes built into the legs of the cart for easy assembly. Locate these holes on the legs and begin installing the front door panel.
3. To install the front door panel begin by resting the bottom part of the panel on the ledge of the cart and line up the holes in the panel with the predrilled holes in the cart legs.
4. Insert 4 bolts into the holes from the outside of the cart going in and tighten with a washer, nut, and 7/16" socket wrench from the inside of the cart until the bolt is flush with the cart leg on the outside. BE SURE TO NOT OVERTIGHTEN. It is not recommended to use a power drill as this could cause damage to the utility cart and CartLocker™ Kit
5. Verify the door is functional.
6. Next begin installing one of the side panels. Insert one of the side panels through the back of the cart and rest on the ledge of the cart. line up the holes in the panel with the predrilled holes in cart legs.
7. Insert 4 bolts into the holes from the outside of the cart going in and tighten with a washer, nut, and 7/16" socket wrench from the inside of the cart until the bolt is flush with the cart leg on the outside. BE SURE TO NOT OVERTIGHTEN. It is not recommended to use a power drill as this could cause damage to the utility cart and CartLocker™ Kit
8. Next install the back panel. Insert the back panel through the open side and begin by resting the bottom part of the panel on the ledge of the cart and line up the holes in the panel with the predrilled holes in the cart legs.
9. Insert 4 bolts into the holes from the outside of the cart going in and tighten with a washer, nut, and 7/16" socket wrench from the inside of the cart until the bolt is flush with the cart leg on the outside. BE SURE TO NOT OVERTIGHTEN. It is not recommended to use a power drill as this could cause damage to the utility cart and CartLocker™ Kit.
10. Finally install the last side panel. open the front door panel and turn panel diagonally to fit through door. Rest the bottom part

INSTALLTION

- of the panel on the ledge of the cart and line up the holes in the panel with the predrilled holes in the cart legs.
11. Insert 4 bolts into the holes from the outside of the cart going in and tighten with a washer, nut, and 7/16" socket wrench from the inside of the cart until the bolt is flush with the cart leg on the outside. BE SURE TO NOT OVERTIGHTEN. It is not recommended to use a power drill as this could cause damage to the utility cart and CartLocker™ Kit
 12. You have now successfully installed your CartLocker™ Kit to your Southwire® two-shelf utility cart.

Additional installation instructions if you purchased models UCLX-LG and UCLX-SM

Now that you have successfully installed the CartLocker™ Kit to your Southwire® two-shelf utility cart you can begin to install the accessories. Southwire's CartLocker™ Xtreme™ Kit is fully customizable with built in holes throughout the locker to support whatever your needs might be. Below is an example of how you can set up your CartLocker™ Xtreme™ Kit with its included accessories.

1. To install the two large hooks and two small hooks, decided on the desired location and line up the two holes in the hook with two holes in the CartLocker™ Xtreme™ Kit.
2. Insert the two bolts from the outside going into the inside of the locker and tighten with a washer, nut, and 7/16" socket wrench until the bolt is flush on the outside of the cart. BE SURE TO NOT OVERTIGHTEN. It is not recommended to use a power drill as this could cause damage to the utility cart and CartLocker™ Xtreme™ Kit.
3. To install the two bolt on trays, decide on the desired location and line up the three holes in the back of the tray with three holes in the CartLocker™ Xtreme™ Kit.
4. Insert the three bolts from the outside going into the inside of the locker and tighten with a washer, nut, and 7/16" socket wrench until the bolt is flush on the outside of the cart. BE SURE TO NOT OVERTIGHTEN. It is not recommended to use a power drill as this could cause damage to the utility cart and CartLocker™ Xtreme™ Kit.
5. You have now successfully installed the accessories to your CartLocker™ Xtreme™ Kit.

SPECIFICATIONS

CartLocker™ Xtreme™ Large Kit

- Model #: UCLX-LG
- Stock #: 66101840
- Height – 4.5"
- Width – 19"
- Depth – 35"
- Weight – 60 lbs.
- Capacity – designed to fit Southwire's Large Two Shelf Utility Cart (UCTS-LG)

CartLocker™ Xtreme™ Small Kit

- Model #: UCLX-SM
- Stock #: 66222140
- Height – 4.5"
- Width – 19"
- Depth – 28"
- Weight – 51 lbs.
- Capacity – designed to fit Southwire's Small Two Shelf Utility Cart (UCTS-SM)

CartLocker™ Large Kit

- Model #: UC-LGCL
- Stock #: 66321440
- Height – 4.5"
- Width – 19"
- Depth – 35"
- Weight – 52 lbs.
- Capacity – designed to fit Southwire's Large Two Shelf Utility Cart (UCTS-LG)

CartLocker™ Small Kit

- Model #: UC-SMCL
- Stock #: 66351740
- Height – 4.5"
- Width – 19"
- Depth – 28"
- Weight – 42 lbs.
- Capacity – designed to fit Southwire's Small Two Shelf Utility Cart (UCTS-SM)

SPECIFICATIONS

Large Utility Cart with CartLocker™ Xtreme™ Large Kit

- Model #: TSUCLX-LG
- Stock #: 66777440
- Height – 33.5”
- Width – 46.75”
- Depth – 25.5”
- Weight – 105 lbs.

Small Utility Cart with CartLocker™ Xtreme™ Small Kit

- Model #: TSUCLX-SM
- Stock #: 66149040
- Height – 33.5”
- Width – 40.7”
- Depth – 16.9”
- Weight – 84 lbs.

Large Utility Cart with CartLocker™ Large Kit

- Model #: TSUCL-LG
- Stock #: 66149640
- Height – 33.5”
- Width – 46.75”
- Depth – 25.5”
- Weight – 97 lbs.

Small Utility Cart with CartLocker™ Small Kit

- Model #: TSUCL-SM
- Stock #: 66159540
- Height – 33.5”
- Width – 40.7”
- Depth – 16.9”
- Weight – 75 lbs.

Large Hook for CartLocker™

- Model #: LHCL
- Stock #: 66165240
- Height – 10.5”
- Width – 5”
- Depth – 1”
- Weight – .4 lbs.

SPECIFICATIONS

Small Hook for CartLocker™

- Model #: SHCL
- Stock #: 66179340
- Height – 6”
- Width – 3.5”
- Depth – 1”
- Weight – .2 lbs.

Spray Can and Drill Holder Tray for Large CartLocker™

- Model #: SCDTCL-LG
- Stock #: 66183540
- Height – 1”
- Width – 16”
- Depth – 3.75”
- Weight – 2.4 lbs.

Spray Can and Drill Holder Tray for Small CartLocker™

- Model #: SCDTCL-SM
- Stock #: 66185040
- Height – 1”
- Width – 9.5”
- Depth – 3.5”
- Weight – 1.5 lbs.

Tool Holder Tray for Large CartLocker™

- Model #: THTCL-LG
- Stock #: 66186840
- Height – 3”
- Width – 16”
- Depth – 3.5”
- Weight – .8 lbs.

Tool Holder Tray for Small CartLocker™

- Model #: THTCL-SM
- Stock #: 66201540
- Height – 3”
- Width – 9.5”
- Depth – 3”
- Weight – .5 lbs.

WARRANTY ON SOUTHWIRE CONTRACTOR EQUIPMENT

What Does This Warranty Cover?

Five-Year Limited Warranty on Contractor Equipment

Under Southwire's Contractor Equipment 5-Year Limited Warranty, Southwire Company, LLC warrants that all Southwire Contractor Equipment will be free from manufacturer defects for a period of five (5) years from the date of the original end user's purchase. However, electrical components and consumable parts such as ropes, blades, dies, draw studs, grips, are excluded from this 5-Year Limited Warranty and are subject to the One -Year warranty terms. Under this 5-Year Limited Warranty, the following are also excluded and Southwire Company, LLC will have no liability for any of the following: normal wear and tear resulting from product use and damage arising out of misuse, abuse, modification, and improper product maintenance. This warranty also does not cover Southwire Contractor Equipment products that have been modified by any party other than Southwire Company, LLC or its authorized third-party designee. This 5-Year Limited Warranty is not transferrable to or enforceable by any person other than the product's original end user.

One-Year Limited Warranty on Electrical Components and Consumable Parts (with 5-Year warranty)

Under Southwire's 1-Year Limited Warranty, Southwire Company, LLC warrants that all electrical components and consumable parts such as ropes, blades, dies, draw studs, grips will be free from manufacturer defects for a period of one-year from the date of the original end user's purchase. Under this 1-Year Limited Warranty, Southwire Company, LLC will have no liability for any of the following: normal wear and tear resulting from product use and damage arising out of misuse, abuse, modification, and improper product maintenance. This warranty also does not cover Southwire electrical components and consumable parts that have been modified by any party other than Southwire Company, LLC or its authorized third-party designee. This 1-Year Limited Warranty is not transferrable to or enforceable by any person other than the product's original end user.

Exclusion of Incidental, Consequential, Indirect, Special and Punitive Damages

SOUTHWIRE MAKES NO WARRANTY THAT SOUTHWIRE CONTRACTOR EQUIPMENT PRODUCTS WILL BE MERCHANTABLE OR FIT FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. SOUTHWIRE MAKES NO OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, OTHER THAN THE RELEVANT WARRANTY SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY SECTION. SOUTHWIRE WILL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES FOR ANY BREACH OF THIS LIMITED LIFETIME WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you

Warranty Claim Information/How Do You Get Service?

For all warranty, customer service, and product return authorizations and inquiries, please contact Southwire's Tools & Assembled Products at:

Southwire Tools & Assembled Products

840 Old Bremen Road


Carrollton, GA, 30117

Phone Number: 1.855.SW.Tools

1. All warranty claims must be approved by Southwire's Tools & Assembled Products Warranty Department prior to return of product. If Southwire determines that a product is defective, Southwire will, at its option, repair or replace defective products or defective product components, free of charge.
2. Upon approval, Southwire will issue a Product Return Authorization Form which will include instructions on how and where to return the product. The product serial number and the original date of delivery must be set forth on the Product Return Authorization Form.
3. Southwire will cover standard freight charges (Ground Courier Rate) incurred in connection with products that Southwire ultimately determines to be defective.
4. All defective components and defective products that Southwire replaces under these Warranties will become Southwire's property and will be retained by Southwire.

Repair Your Product When it is Out of Warranty

Southwire is happy to provide information about where a purchaser can send a product for repair at consumers' own expense, please contact 1.855.SW.tools or visit www.southwiretools.com/tools/home.do for more information about servicing for Southwire Products.




Southwire[™]

1-855-SWTOOLS
TOLL FREE TECHNICAL HELP
Línea de Ayuda Técnica Gratuita

Product distributed by/Produit distribué par
Southwire Company, LLC.
One Southwire Drive, Carrollton, GA 30119
©2020 Southwire Company, LLC.
All rights reserved. Tous droits réservés.


03 / 21 (UCLX-LG / UCLX-SM / UC-LGCL / UC-SMCL)



Southwire

**FONCTIONNEMENT et INSTALLATION
INSTRUCTIONS**

**Kit CartLocker™ Modèles
UCLX-LG / UCLX-SM / UC-LGCL / UC-SMCL**



**ASSUREZ-VOUS DE LIRE ET DE BIEN COMPRENDRE
TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES
RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ CONTenus
DANS CE MANUEL AVANT DE PROCÉDER À L'UTILI-
SATION OU À L'ENTRETIEN DE CET OUTIL**



TABLE DES MATIÈRES

Information de sécurité importante.....	2-4
Description du fonctionnement.....	5
Configuration et assemblage.....	5
Installation.....	6-7
Spécifications.....	8-10
Garantie.....	11-12

LA SÉCURITÉ D'ABORD

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation et de l'entretien d'équipement Southwire®. Ce manuel d'utilisation et les inscriptions sur l'outil fournissent les renseignements nécessaires pour éviter les risques et les pratiques dangereuses liés à l'utilisation de cet outil. Veuillez respecter tous les renseignements de sécurité fournis.

SYMBOLES D'ALERTES DE SÉCURITÉ

Ces symboles sont utilisés pour attirer l'attention sur les risques ou les pratiques dangereuses qui pourraient provoquer des blessures ou des dommages matériels. Les trois mots de sécurité définis ci-dessous indiquent la gravité du risque. Le message qui suit le mot de sécurité fournit l'information nécessaire pour prévenir ou éviter le risque.



DANGER - Risques immédiats qui, s'ils ne sont pas évités, PROVOQUERONT des blessures graves ou même la mort



AVERTISSEMENT - Risques qui, s'ils ne sont pas évités, POURRAIENT entraîner des blessures graves ou même la mort



ATTENTION - Risques ou pratiques dangereuses qui, s'ils ne sont pas évités, PEUVENT provoquer des blessures graves ou même la mort

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



⚠ AVERTISSEMENT

- Assurez-vous de lire attentivement et de bien comprendre tous les renseignements et les instructions de sécurité contenus dans ce manuel avant de procéder à l'utilisation ou à l'entretien de cet outil.

LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU MÊME LA MORT.

⚠ AVERTISSEMENT: Risques pour la sécurité personnelle



- Seules les personnes qualifiées doivent utiliser le kit CartLocker™.
- Portez des lunettes de sécurité, des gants, des chaussures fermées et des vêtements appropriés lors de l'utilisation de cet outil.
- N'utilisez jamais cet outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
- Gardez les parties du corps et les vêtements amples à l'écart des pièces en mouvement.
- Respectez toujours les règles de sécurité présentées dans ce manuel.

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

⚠ DANGER: Risques de chocs électriques.



- Cet outil n'est pas isolé; tout contact avec des circuits sous tension pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT: Risques liés à l'utilisation de l'outil

- Ne pas stocker de carburants, de produits inflammables ou de matières dangereuses dans le KitCartLocker™.
- Ne vous asseyez pas ou ne vous tenez pas debout sur le chariot et n'utilisez aucun appareil tel qu'une échelle pour gagner de la hauteur au-dessus du chariot.
- Sécurisez ou bloquez toujours les roues du chariot pour éviter tout mouvement involontaire.
- Gardez la porte du kit CartLocker™ verrouillée lors du transport.
- Assurez-vous d'arrimer le chariot lors du transport dans un véhicule.
- Garder tous les décalques propres et lisibles, et les remplacer au besoin.
- Pensez à la sécurité d'abord!

⚠ MISE EN GARDE

Lire attentivement et comprendre tous les renseignements et les instructions de sécurité contenus dans ce manuel avant de procéder à l'utilisation ou à l'entretien de cet outil. Toute modification ou utilisation non prévue de ce produit annulera immédiatement toutes les garanties du fabricant. Le fabricant décline toute responsabilité pour les blessures aux personnes ou aux biens résultant de modifications ou d'une utilisation non prévue de ce produit.

LE NON-RESPECT DE CES PRÉCAUTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

⚠ MISE EN GARDE

- Si l'outil est en mauvais état, NE PAS UTILISER. Envoyer l'outil dans un centre de réparation reconnu par Southwire®.

LE NON-RESPECT DE CES PRÉCAUTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.

CONFIGURATION ET ASSEMBLAGE

Objectif de ce manuel

Le présent manuel a pour but de familiariser tout le personnel aux procédures d'utilisation et d'installation sécuritaire de l'équipement Southwire® suivant : Kit CartLocker™.

Gardez ce manuel à la disposition de tout le personnel. Des manuels de remplacement sont disponibles gratuitement sur demande à l'adresse www.southwirerools.com.

Description du fonctionnement

Le kit CartLocker™ de Southwire® est un accessoire robuste spécialement conçu pour s'adapter aux grands et petits chariots tout usage à deux étagères de Southwire et en faire une solution de rangement mobile verrouillable. Ce produit a pour objectif d'aider à garder les articles sûrs, sécurisés et hors de vue.

CONFIGURATION ET ASSEMBLAGE

OUTILS NÉCESSAIRES :

CLÉ À DOUILLE 7/16 PO

LISTE DES PIÈCES :

- (1) Panneau de porte avant avec boucle à verrouillage
- (1) Panneau arrière
- (2) Panneaux latéraux
- (2) Grands crochets (UCLX-LG et UCLX-SM uniquement)
- (2) Petits crochets (UCLX-LG et UCLX-SM uniquement)
- (2) Boulons sur les plateaux (UCLX-LG et UCLX-SM uniquement)
- (1) Sac de boulons, écrous et rondelles

NOTE SPÉCIALE :

Les modèles UCLX-LG and UC-LGCL du kit CartLocker™ sont compatibles avec le grand chariot tout usage (UCTS-LG) de Southwire®.

Les modèles UCLX-SM et UC-SMCL du kit CartLocker™ sont compatibles avec le petit chariot tout usage (UCTS-SM) de Southwire®.

INSTALLATION

INSTALLATION :

1. Trouvez une surface plane et sèche. Disposez toutes les pièces et faites l'inventaire pour vous assurer que vous avez toutes les pièces énumérées ci-dessus.
2. Les grands et petits chariots tout usage Southwire à deux étagères sont dotés de trous pré-percés intégrés dans les pieds du chariot pour un assemblage facile. Vous trouverez ces trous sur les pieds pour l'installation du panneau de la porte avant.
3. Pour installer le panneau de porte avant commencez par poser la partie inférieure du panneau sur le rebord du chariot et alignez les trous du panneau avec les trous pré-percés dans les pieds du chariot.
4. Insérez 4 boulons dans les trous de l'extérieur du chariot vers l'intérieur et serrez avec une rondelle, un écrou et une clé à douille de 7/16 po de l'intérieur du chariot jusqu'à ce que le boulon affleure le pied extérieur du chariot. **ÉVITEZ DE TROP SERRER.** Il n'est pas recommandé d'utiliser une perceuse électrique car cela pourrait endommager le chariot tout usage et le Kit CartLocker™.
5. Vérifiez que la porte est fonctionnelle.
6. Ensuite, commencez à installer l'un des panneaux latéraux. Insérez l'un des panneaux latéraux à l'arrière du chariot et reposez-les sur le rebord du chariot. Alignez les trous du panneau avec les trous pré-percés des pieds du chariot.
7. Insérez 4 boulons dans les trous de l'extérieur du chariot vers l'intérieur et serrez avec une rondelle, un écrou et une clé à douille de 7/16 po de l'intérieur du chariot jusqu'à ce que le boulon affleure le pied extérieur du chariot. **ÉVITEZ DE TROP SERRER.** Il n'est pas recommandé d'utiliser une perceuse électrique car cela pourrait endommager le chariot tout usage et le kit CartLocker™.
8. Ensuite, installez le panneau arrière. Insérez le panneau arrière par l'ouverture latérale et reposez la partie inférieure du panneau sur le rebord du chariot en alignant les trous du panneau avec les trous pré-percés dans les pieds du chariot.
9. Insérez 4 boulons dans les trous de l'extérieur du chariot vers l'intérieur et serrez avec une rondelle, un écrou et une clé à douille de 7/16 po de l'intérieur du chariot jusqu'à ce que le boulon affleure le pied extérieur du chariot. **ÉVITEZ DE TROP SERRER.** Il n'est pas recommandé d'utiliser une perceuse électrique car cela pourrait endommager le chariot tout usage et le kit CartLocker™.

INSTALLTION

10. Enfin, installez le dernier panneau latéral. ouvrez le panneau de la porte avant et tournez le panneau en diagonale pour passer à travers la porte. Reposez la partie inférieure du panneau sur le rebord du chariot et alignez les trous du panneau avec les trous pré-percés des pieds du chariot.
11. Insérez 4 boulons dans les trous de l'extérieur du chariot vers l'intérieur et serrez avec une rondelle, un écrou et une clé à douille de 7/16 po de l'intérieur du chariot jusqu'à ce que le boulon affleure le pied extérieur du chariot. ÉVITEZ DE TROP SERRER. Il n'est pas recommandé d'utiliser une perceuse électrique car cela pourrait endommager le chariot tout usage et le kitCartLocker™
12. Vous avez maintenant installé avec succès votre KitCart Locker™ à votre chariot tout usage à deux étagères Southwire® .

Instructions d'installation supplémentaires pour les modèles UCLX-LG et UCLX-SM

Maintenant que vous avez installé avec succès le kit CartLocker™ à votre chariot tout usage à deux étagères Southwire®, vous pouvez enchaîner avec l'installation des accessoires. Le kit CartLocker™ Kit Xtreme™ de Southwire est entièrement personnalisable avec des trous intégrés dans l'armoire pour répondre à tous vos besoins.

Voici un exemple de la façon dont vous pouvez configurer votre kit CartLocker™ Xtreme™ avec son accessoires inclus.

1. To install the two large hooks and two small hooks, decided on the desired location and line up the two holes in the hook with two holes in the CartLocker™ Xtreme™ Kit.
2. Insert the two bolts from the outside going into the inside of the locker and tighten with a washer, nut, and 7/16" socket wrench until the bolt is flush on the outside of the cart. BE SURE TO NOT OVERTIGHTEN. It is not recommended to use a power drill as this could cause damage to the utility cart and CartLocker™ Xtreme™ Kit.
3. To install the two bolt on trays, decide on the desired location and line up the three holes in the back of the tray with three holes in the CartLocker™ Xtreme™ Kit.
4. Insert the three bolts from the outside going into the inside of the locker and tighten with a washer, nut, and 7/16" socket wrench until the bolt is flush on the outside of the cart. BE SURE TO NOT OVERTIGHTEN. It is not recommended to use a power drill as this could cause damage to the utility cart and CartLocker™ Xtreme™ Kit.
5. You have now successfully installed the accessories to your CartLocker™ Xtreme™ Kit.

SPÉCIFICATIONS

Grand kit CartLocker™ Xtreme™

- N° de modèle : UCLX-LG
- N° stock : 66101840
- Hauteur – 4,5 po
- Largeur – 19 po
- Profondeur – 35 po
- Poids – 60 lb
- Capacité - conçu pour s'adapter au grand chariot tout usage à deux tablettes Southwire (UCTS-LG)

Petit kit CartLocker™ Xtreme™

- N° de modèle : UCLX-SM
- N° stock : 66222140
- Hauteur – 4,5 po
- Largeur – 19 po
- Profondeur – 28 po
- Poids – 51 lb
- Capacité - conçu pour s'adapter au petit chariot tout usage à deux tablettes Southwire (UCTS-SM)

Grand kit CartLocker™

- N° de modèle : UC-LGCL
- N° de stock : 66321440
- Hauteur – 4,5 po
- Largeur – 19 po
- Profondeur – 35 po
- Poids – 52 lb
- Capacité - conçu pour s'adapter au grand chariot tout usage à deux tablettes Southwire (UCTS-LG)

Petit kit CartLocker™

- N° de modèle : UC-SMCL
- N° de stock : 66351740
- Hauteur – 4,5 po
- Largeur – 19 po
- Profondeur – 28 po
- Poids – 42 lb
- Capacité - conçu pour s'adapter au petit chariot tout usage à deux tablettes Southwire (UCTS-SM)

SPÉCIFICATIONS

Grand chariot utilitaire avec grand kit CartLocker™ Xtreme™

- N° de modèle : TSUCLX-LG
- N° de stock : 66777440
- Hauteur - 33,5 po
- Largeur - 46,75 po
- Profondeur - 25,5 po
- Poids - 105 lb

Petit chariot tout usage avec petit kit CartLocker™ Xtreme™

- N° de modèle : TSUCLX-SM
- N° de stock : 66149040
- Hauteur - 33,5 po
- Largeur - 40,7 po
- Profondeur - 16,9 po
- Poids - 84 lb

Grand chariot tout usage avec grand kit CartLocker™ Xtreme™

- N° de modèle : TSUCL-LG
- N° de stock : 66149640
- Hauteur - 33,5 po
- Largeur - 46,75 po
- Profondeur - 25,5 po
- Poids - 97 lb

Petit chariot tout usage avec petit kit CartLocker™

- N° de modèle : TSUCL-SM
- N° de stock : 66159540
- Hauteur - 33,5 po
- Largeur - 40,7 po
- Profondeur - 16,9 po
- Poids - 75 lb.

Grand crochet pour CartLocker™

- N° de modèle : LHCL
- N° de stock : 66165240
- Hauteur - 10,5 po
- Largeur - 5 po
- Profondeur - 1 po
- Poids : - 0,4 lb.

SPÉCIFICATIONS

Petit crochet pour CartLocker™

- N° de modèle : SHCL
- N° de stock : 66179340
- Hauteur - 6 po
- Largeur - 3,5 po
- Profondeur - 1 po
- Poids - 0,2 lb.

Pulvérisateur et plateau porte-foret pour grand CartLocker™

- N° de modèle : SCDTCL-LG
- N° de stock : 66183540
- Hauteur - 1 po
- Largeur - 16 po
- Profondeur - 3,75 po
- Poids - 2,4 lb

Pulvérisateur et plateau porte-foret pour petit CartLocker™

- N° de modèle : SCDTCL-SM
- N° de stock : 66185040
- Hauteur - 1 po
- Largeur - 9,5 po
- Profondeur - 3,5 po
- Poids - 1,5 lb

Plateau porte-outils pour grand CartLocker™

- N° de modèle : THTCL-LG
- N° de stock : 66186840
- Hauteur - 3 po
- Largeur - 16 po
- Profondeur - 3,5 po
- Poids : - 0,8 lb.

Plateau porte-outils pour petit CartLocker™

- N° de modèle : THTCL-SM
- N° de stock : 66201540
- Hauteur - 3 po
- Largeur - 9,5 po
- Profondeur - 3 po
- Poids : - 0,5 lb.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Que couvre cette garantie?

Garantie limitée de cinq ans sur l'équipement professionnel

En vertu de la garantie limitée de cinq ans sur l'équipement professionnel Southwire, Southwire Company, LLC garantit que tous les équipements professionnels Southwire sont exempts de défauts de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale par l'utilisateur final. Cependant, les composants électriques et les pièces d'usure, telles que les câbles, les lames, les matrices, les goujons d'extraction et les poignées, sont exclus de cette garantie limitée de cinq ans et sont couverts par la garantie de un an. En vertu de cette garantie limitée de cinq ans, les éléments suivants sont également exclus et Southwire Company, LLC n'en sera aucunement responsable : l'usure normale résultant de l'utilisation du produit ainsi que les dommages causés par le mauvais usage, l'abus, la modification et un entretien inadéquat du produit. Cette garantie ne couvre pas non plus les équipements professionnels Southwire qui ont été modifiés par toute partie autre que Southwire Company, LLC ou l'une de ses parties tierces désignées et autorisées. Cette garantie limitée de cinq an n'est ni transférable ni applicable par toute personne autre que l'utilisateur final original du produit.

Garantie limitée de un an sur les composants électriques et les pièces d'usure (avec la garantie de cinq ans)

Sous les termes de la garantie limitée de 1 an, Southwire Company, LLC garantit que toutes les composantes électriques et les pièces détachées, comme les cordes, lames, matrices, colombages et attaches seront exempts de défauts du fabricant pour une période de 1 an à compter de la date d'achat originale de l'utilisateur final. En vertu de cette garantie limitée de un an, Southwire Company, LLC ne sera aucunement responsable des événements suivants : l'usure normale résultant de l'utilisation du produit et les dommages causés par le mauvais usage, l'abus, la modification et un entretien inadéquat du produit. Cette garantie ne couvre pas non plus les composants électriques et les pièces d'usure Southwire qui ont été modifiés par toute partie autre que Southwire Company, LLC ou l'une de ses parties tierces désignées et autorisées. Cette garantie limitée de un an n'est ni transférable ni applicable par toute personne autre que l'utilisateur final original du produit.

Exclusion of Incidental, Consequential, Indirect, Special and Punitive Damages

SOUTHWIRE N' OFFRE AUCUNE GARANTIE QUANT À LA COMMERCIALISATION DES ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS SOUTHWIRE OU À LEUR ADAPTATION À DES FINS PARTICULIÈRES. SOUTHWIRE NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE, TANT EXPLICITE QU'IMPICITE, QUE CELLES SPÉCIFIQUEMENT MENTIONNÉES DANS CETTE GARANTIE. SOUTHWIRE NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE D'ÉVENTUELS DOMMAGES ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, INDIRECTS, SPÉCIAUX OU PUNITIFS DÉCOULANT DU NON-RESPECT DE CETTE GARANTIE À VIE LIMITÉE.

Certains États ou certaines provinces n'autorisent pas les exclusions ou les limitations des dommages accessoires ou consécutifs. Par conséquent, les limitations ou exclusions précédentes peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.


Renseignements à propos des réclamations de garantie / Comment bénéficier du service?

Pour toute garantie, service au client et demande d'information ou d'autorisation pour le retour d'un produit, veuillez communiquer avec Southwire's Tools & Assembled Products à l'adresse :
Southwire Tools & Assembled Products
840 Old Bremen Road
Carrollton, GA 30117, États-Unis
Téléphone : 1 855-SW-Tools

1. Toutes les réclamations de garantie doivent être approuvées par le service des garanties de Southwire's Tools & Assembled Products avant le retour du produit. Si Southwire juge que le produit est défectueux, Southwire peut, à sa discréction, réparer ou remplacer le produit ou les composants défectueux, sans frais.
2. Après approbation, Southwire émet un formulaire d'autorisation pour le retour du produit, qui indique comment et où retourner le produit. **Le numéro de série et la date originale de livraison doivent être indiqués sur le formulaire d'autorisation de retour.**
3. Southwire s'acquittera des frais de transport régulier (tarif terrestre) engendrés pour les produits que Southwire jugera finalement défectueux.
4. Tous les composants et produits défectueux remplacés par Southwire en vertu de la garantie deviendront la propriété de Southwire et seront conservés par Southwire.

Réparation de votre produit après l'échéance de la garantie

Southwire est heureuse de renseigner l'acheteur sur l'endroit où il peut expédier à ses propres frais un produit à réparer. Veuillez appeler le 1 855-SW-tools ou visiter le www.southwiretools.com/tools/home.do pour plus de renseignements au sujet de l'entretien et de la réparation des produits Southwire.




Southwire[®]

1-855-SWTOOLS
TOLL FREE TECHNICAL HELP
Línea de Ayuda Técnica Gratuita

Product distributed by/Produit distribué par
Southwire Company, LLC.
One Southwire Drive, Carrollton, GA 30119
©2020 Southwire Company, LLC.
All rights reserved. Tous droits réservés.


03 / 21 (UCLX-LG / UCLX-SM / UC-LGCL / UC-SMCL)



Southwire

**FUNCIONAMIENTO e INSTRUCCIONES
DE INSTALACIÓN**

**Kit CartLocker™ Modelos
UCLX-LG/UCLX-SM/UC-LGCL/UC-SMCL**



**LEA Y COMPREnda TODAS LAS INSTRUCCIONES Y
LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE ESTE
MANUAL ANTES DE UTILIZAR O REALIZAR EL
MANTENIMIENTO DE ESTA HERRAMIENTA**



ÍNDICE

Información importante de seguridad.....	2-4
Descripción del funcionamiento.....	5
Ensamblaje y configuración.....	5
Instalación.....	6-7
Especificaciones.....	8-10
Garantía.....	11-12

LA SEGURIDAD ES LO PRINCIPAL

La seguridad es esencial en el uso y mantenimiento de los equipos de Southwire®. En este manual de instrucciones y en todas las inscripciones en la herramienta, se brinda información para evitar los riesgos y las prácticas inseguras relacionados con el uso de esta herramienta. Tenga en cuenta toda la información sobre seguridad proporcionada.

SÍMBOLOS DE ALERTA DE PELIGRO

Estos símbolos se utilizan para llamar la atención sobre las prácticas inseguras y los riegos relacionados que podrían provocar lesiones o daños materiales. Las siguientes tres palabras de seguridad indican la magnitud del riesgo. El mensaje posterior al término de advertencia ofrece información para prevenir o evitar el riesgo.



PELIGRO - Riesgos inmediatos que, de no evitarse, CAUSARÁN lesiones graves o la muerte.



ADVERTENCIA - Riesgos que, de no evitarse, PODRÍAN causar lesiones graves o la muerte.



PRECAUCIÓN - Prácticas inseguras o riesgos que, de no evitarse, PUEDEN ocasionar lesiones graves o la muerte.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD



⚠ ADVERTENCIA

- Lea y comprenda todas las instrucciones y la información de seguridad de este manual antes de utilizar o realizar el mantenimiento de esta herramienta.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS PODRÍA CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

⚠ ADVERTENCIA: Riesgos para la seguridad personal



- Solo personas calificadas deben usar el kit CartLocker™.
- Use protección ocular, guantes, calzado cerrado y ropa adecuada al utilizar esta herramienta.
- No use la herramienta cuando esté cansado ni bajo la influencia de drogas, bebidas alcohólicas o medicamentos.
- Mantenga el cuerpo y las prendas sueltas alejadas de las piezas móviles.
- Siga siempre los procedimientos de seguridad tal como se muestran en este manual.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

⚠ PELIGRO: Riesgos de descarga eléctrica



- Esta no es una herramienta aislada, por lo que el contacto con circuitos eléctricos activados podría causar lesiones graves o la muerte.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA: Riesgos del uso de la herramienta

- No almacene combustible, productos inflamables ni ningún material peligroso en el kit CartLocker™.
- No se siente ni se ponga de pie en el carrito, ni use ningún dispositivo, como una escalera, para ganar altura adicional sobre el carrito.
- Siempre asegure o bloquee las ruedas del carrito para evitar cualquier movimiento involuntario.
- Mantenga la puerta del kit CartLocker™ cerrada con llave durante el transporte.
- Asegúrese de amarrar el carrito cuando lo transporte en un vehículo.
- Mantenga todas las etiquetas adhesivas limpias y legibles, y reemplácelas cuando sea necesario.
- Piense primero en la seguridad.

⚠ PRECAUCIÓN

Lea y comprenda todas las instrucciones y la información de seguridad de este manual antes de utilizar o realizar el mantenimiento de esta herramienta.

Cualquier modificación o uso no intencionado de este producto anulará inmediatamente todas las garantías del fabricante. El fabricante rechaza toda responsabilidad por lesiones a personas o propiedad que resulten de cualquier modificación o uso no intencional de este producto.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS PRECAUCIONES PUEDE CAUSAR LESIONES O DAÑOS MATERIALES.

⚠ PRECAUCIÓN

- Si la herramienta presenta averías, NO LA USE. Haga revisar la herramienta en un centro autorizado de reparaciones de Southwire®.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS PRECAUCIONES PUEDE CAUSAR LESIONES O DAÑOS MATERIALES.

ENSAMBLAJE Y CONFIGURACIÓN

Objetivo de este manual

El objetivo de este manual es familiarizar a todo el personal con el funcionamiento y los procedimientos de instalación seguros para el siguiente equipo de Southwire®: kit CartLocker™.

Mantenga este manual a disposición de todo el personal. Obtenga manuales de reemplazo sin ningún cargo en www.southwireroots.com.

Descripción del funcionamiento

El kit CartLocker™ de Southwire® es un accesorio resistente que está diseñado específicamente para adaptarse a los carros utilitarios grandes y pequeños de dos estantes de Southwire y convertirlos en una unidad de almacenamiento móvil con cerradura. El propósito de este producto es mantener los artículos seguros y fuera de la vista.

ENSAMBLAJE Y CONFIGURACIÓN

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

LLAVE TUBO DE 7/16"

LISTA DE PIEZAS:

- (1) Panel de puerta frontal con lazo de bloqueo
- (1) Panel trasero
- (2) Paneles laterales
- (2) Ganchos grandes (solo para modelos UCLX-LG y UCLX-SM)
- (2) Ganchos pequeños (solo para modelos UCLX-LG y UCLX-SM)
- (2) Bandejas atornilladas (solo para modelos UCLX-LG y UCLX-SM)
- (1) Bolsa de pernos, tuercas y arandelas

NOTA ESPECIAL:

Los modelos UCLX-LG y UC-LGCL del kit CartLocker™ son compatibles con el carro utilitario grande de Southwire® (UCTS-LG).

Los modelos UCLX-SM y UC-SMCL del kit CartLocker™ son compatibles con el carro utilitario grande de Southwire® (UCTS-SM).

INSTALACIÓN:

INSTALACIÓN:

1. Encuentre una superficie plana y seca. Disponga todas las piezas y haga un inventario para asegurarse de tener todas las piezas mencionadas.
2. Los carros utilitarios grandes y pequeños de dos estantes de Southwire vienen con orificios taladrados previamente e integrados en las patas del carro para facilitar el ensamblaje. Ubique estos orificios en las patas y comience a instalar el panel de la puerta frontal.
3. Para instalar el panel de la puerta delantera, apoye la parte inferior del panel en la repisa del carro y alinee los agujeros en el panel con los taladrados previamente en las patas del carro.
4. Inserte 4 pernos en los orificios desde el exterior del carro y apriete con una arandela, una tuerca y una llave tubo de 7/16" desde el interior del carro hasta que el perno esté al ras de la superficie exterior de la pata del carro. ASEGÚRESE DE NO APRETAR DEMASIADO. No se recomienda el uso de un taladro eléctrico, ya que podría dañar el carro utilitario y el kit CartLocker™.
5. Verifique que la puerta funcione.
6. Luego, comience a instalar uno de los paneles laterales. Inserte uno de los paneles laterales a través de la parte posterior del carro y apóyelo sobre la repisa del carro. Alinee los agujeros del panel con los taladrados previamente en las patas del carro.
7. Inserte 4 pernos en los orificios desde el exterior del carro y apriete con una arandela, una tuerca y una llave tubo de 7/16" desde el interior del carro hasta que el perno esté al ras de la superficie exterior de la pata del carro. ASEGÚRESE DE NO APRETAR DEMASIADO. No se recomienda el uso de un taladro eléctrico, ya que podría dañar el carro utilitario y el kit CartLocker™.
8. Luego, instale el panel trasero. Instale el panel trasero a través del lateral abierto, apoye la parte inferior del panel sobre la repisa del carro y alinee los agujeros del panel con los taladrados previamente en las patas del carro.
9. Inserte 4 pernos en los orificios desde el exterior del carro y apriete con una arandela, una tuerca y una llave tubo de 7/16" desde el interior del carro hasta que el perno esté al ras de la superficie exterior de la pata del carro. ASEGÚRESE DE NO APRETAR DEMASIADO. No se recomienda el uso de un taladro eléctrico, ya que podría dañar el carro utilitario y el kit CartLocker™.

INSTALACIÓN:

10. Despues, instale el último panel lateral. abra el panel de la puerta delantera y gire el panel en diagonal para que pase a través de la puerta. Apoye la parte inferior del panel sobre la repisa del carro y alinee los agujeros del panel con los taladrados previamente en las patas del carro.
11. Inserte 4 pernos en los orificios desde el exterior del carro y apriete con una arandela, una tuerca y una llave tubo de 7/16" desde el interior del carro hasta que el perno esté al ras de la superficie exterior de la pata del carro. ASEGÜRESE DE NO APRETAR DEMASIADO. No se recomienda el uso de un taladro eléctrico, ya que podría dañar el carro utilitario y el kit CartLocker™.
12. De esta forma, instala correctamente su kit CartLocker™ para el carro utilitario de dos estantes de Southwire®.

Instrucciones de instalación adicionales si compró los modelos UCLX-LG y UCLX-SM

Ahora que ya instaló correctamente el kit CartLocker™ para el carro utilitario de dos estantes de Southwire®, puede comenzar a instalar los accesorios. El kit CartLocker™ Xtreme™ de Southwire es totalmente personalizable, ya que trae orificios integrados en todo el casillero para adaptarse a sus necesidades. A continuación, se muestra un ejemplo para configurar el kit CartLocker™ Xtreme™ con los accesorios incluidos.

1. Para instalar los dos ganchos grandes y los dos pequeños, busque la ubicación deseada y alinee los dos orificios del gancho con los dos orificios del kit CartLocker™ Xtreme™.
2. Inserte los dos pernos desde el exterior hacia el interior del casillero y apriete con una arandela, una tuerca y una llave tubo de 7/16" hasta que el perno esté al ras de la superficie exterior del carro. ASEGÜRESE DE NO APRETAR DEMASIADO. No se recomienda el uso de un taladro eléctrico, ya que podría dañar el carro utilitario y el kit CartLocker™ Xtreme™.
3. Para instalar los dos pernos en las bandejas, busque la ubicación deseada y alinee los tres orificios en la parte posterior de la bandeja con los tres orificios en el kit CartLocker™ Xtreme™.
4. Inserte los tres pernos desde el exterior hacia el interior del casillero y apriete con una arandela, una tuerca y una llave tubo de 7/16" hasta que el perno esté al ras de la superficie exterior del carro. ASEGÜRESE DE NO APRETAR DEMASIADO. No se recomienda el uso de un taladro eléctrico, ya que podría dañar el carro utilitario y el kit CartLocker™ Xtreme™.
5. De esta forma, se instalan correctamente los accesorios en el kit CartLocker™ Xtreme™.

ESPECIFICACIONES

Kit grande CartLocker™ Xtreme™

- N.º de modelo: UCLX-LG
- N.º de inventario: 66101840
- Altura: 4.5"
- Ancho: 19"
- Profundidad: 35"
- Peso: 60 lb
- Capacidad: diseñado para adaptarse al carro utilitario grande de dos estantes de Southwire (UCTS-LG)

Kit pequeño CartLocker™ Xtreme™

- N.º de modelo: UCLX-SM
- N.º de inventario: 66222140
- Altura: 4.5"
- Ancho: 19"
- Profundidad: 28"
- Peso: 51 lb
- Capacidad: diseñado para adaptarse al carro utilitario pequeño de dos estantes de Southwire (UCTS-SM)

Kit grande CartLocker™

- N.º de modelo: UC-LGCL
- N.º de inventario: 66321440
- Altura: 4.5"
- Ancho: 19"
- Profundidad: 35"
- Peso: 52 lb
- Capacidad: diseñado para adaptarse al carro utilitario grande de dos estantes de Southwire (UCTS-LG)

Kit pequeño CartLocker™

- N.º de modelo: UC-SMCL
- N.º de inventario: 66351740
- Altura: 4.5"
- Ancho: 19"
- Profundidad: 28"
- Peso: 42 lb
- Capacidad: diseñado para adaptarse al carro utilitario pequeño de dos estantes de Southwire (UCTS-SM)

ESPECIFICACIONES

Carro utilitario grande con kit grande CartLocker™ Xtreme™

- N.º de modelo: TSUCLX-LG
- N.º de inventario: 66777440
- Altura: 33.5"
- Ancho: 46.75"
- Profundidad: 25.5"
- Peso: 105 lb

Carro utilitario pequeño con kit pequeño CartLocker™ Xtreme™

- N.º de modelo: TSUCLX-SM
- N.º de inventario: 66149040
- Altura: 33.5"
- Ancho: 40.7"
- Profundidad: 16.9"
- Peso: 84 lb

Carro utilitario grande con kit grande CartLocker™

- N.º de modelo: TSUCL-LG
- N.º de inventario: 66149640
- Altura: 33.5"
- Ancho: 46.75"
- Profundidad: 25.5"
- Peso: 97 lb

Carro utilitario pequeño con kit pequeño CartLocker™

- N.º de modelo: TSUCL-SM
- N.º de inventario: 66159540
- Altura: 33.5"
- Ancho: 40.7"
- Profundidad: 16.9"
- Peso: 75 lb

Gancho grande para CartLocker™

- N.º de modelo: LHCL
- N.º de inventario: 66165240
- Altura: 10.5"
- Ancho: 5"
- Profundidad: 1"
- Peso: .4 lb

ESPECIFICACIONES

Gancho pequeño para CartLocker™

- N.º de modelo: SHCL
- N.º de inventario: 66179340
- Altura: 6"
- Ancho: 3.5"
- Profundidad: 1"
- Peso: .2 lb

Lata de aerosol y bandeja portataladro para CartLocker™ grande

- N.º de modelo: SCDTCL-LG
- N.º de inventario: 66183540
- Altura: 1"
- Ancho: 16"
- Profundidad: 3.75"
- Peso: 2.4 lb

Lata de aerosol y bandeja portataladro para CartLocker™ pequeño

- N.º de modelo: SCDTCL-SM
- N.º de inventario: 66185040
- Altura: 1"
- Ancho: 9.5"
- Profundidad: 3.5"
- Peso: 1.5 lb

Bandeja portaherramientas para CartLocker™ grande

- N.º de modelo: THTCL-LG
- N.º de inventario: 66186840
- Altura: 3"
- Ancho: 16"
- Profundidad: 3.5"
- Peso: .8 lb

Bandeja portaherramientas para CartLocker™ pequeño

- N.º de modelo: THTCL-SM
- N.º de inventario: 66201540
- Altura: 3"
- Ancho: 9.5"
- Profundidad: 3"
- Peso: .5 lb

GARANTÍA DE LOS EQUIPOS DE SOUTHWIRE PARA CONTRATISTAS

¿Qué cubre esta garantía?

Garantía limitada de cinco años en equipos para contratistas

En virtud de esta Garantía limitada de 5 años para los equipos de Southwire para contratistas, Southwire Company, LLC garantiza que todos los equipos de Southwire para contratistas estarán libres de defectos de fabricación por un período de cinco (5) años desde la fecha de compra por el usuario final original. Sin embargo, los componentes eléctricos y las piezas consumibles, como cuerdas, cuchillas, troqueles, espárragos de extracción, mordazas, etc., están excluidos de esta garantía limitada de 5 años y están sujetos a los términos de garantía de un año. En virtud de esta garantía limitada de 5 años, también se excluye lo siguiente y Southwire Company, LLC no asumirá ninguna responsabilidad por cualquiera de estas situaciones: desgaste normal resultante del uso del producto y daños derivados de un mal uso, abuso, modificación e incorrecto mantenimiento del producto. Esta garantía tampoco cubre los equipos de Southwire para contratistas que hayan sido modificados por terceros distintos a Southwire Company, LLC o un tercero autorizado designado. Esta Garantía limitada de 5 años no es transferible a otras personas ni ejecutable por cualquier otra persona que no sea el usuario final original del producto.

Garantía limitada de un año en componentes eléctricos y piezas consumibles (con garantía de 5 años)

En virtud de esta Garantía limitada de 1 año de Southwire, Southwire Company, LLC garantiza que todos los componentes eléctricos y las piezas consumibles, como cuerdas, cuchillas, troqueles, espárragos de extracción y mordazas estarán libres de defectos de fabricación por un período de un año desde la fecha de compra por el usuario final original. En virtud de esta Garantía limitada de 1 año, Southwire Company, LLC no asumirá ninguna responsabilidad por cualquiera de estas situaciones: desgaste normal resultante del uso del producto y daños derivados de un mal uso, abuso, modificación e incorrecto mantenimiento del producto. Esta garantía tampoco cubre los componentes eléctricos y las piezas consumibles de Southwire que hayan sido modificados por terceros distintos a Southwire Company, LLC o un tercero autorizado designado. Esta Garantía limitada de 1 año no es transferible a otras personas ni ejecutable por cualquier otra persona que no sea el usuario final original del producto.

Exclusión de daños incidentales, consecuentes, indirectos, especiales y punitivos

SOUTHWIRE NO GARANTIZA QUE LOS PRODUCTOS DE SOUTHWIRE PARA CONTRATISTAS SE PUEDAN COMERCIALIZAR NI SEAN APTOS PARA UN FIN DETERMINADO. SOUTHWIRE NO OTORGA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, QUE NO SEA LA GARANTÍA PERTINENTE PRESENTADA EN ESTA SECCIÓN DE GARANTÍA. SOUTHWIRE NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE, INDIRECTO, ESPECIAL O PUNITIVO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA DE PERÍODO LIMITADO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las anteriores limitaciones o exclusiones pueden no aplicarse en su caso.

Información sobre reclamos de garantía/¿Cómo se recibe el servicio?

Si desea obtener garantía, servicio al cliente y autorizaciones de devolución de productos o bien, si tiene consultas, póngase en contacto con Southwire Tools & Assembled Products a la siguiente dirección:

Southwire Tools & Assembled Products
840 Old Bremen Road
Carrollton, GA, 30117
Número de teléfono: 1.855.SW.Tools

1. Todos los reclamos de garantía deben ser aprobados por el Departamento de garantía de Southwire Tools & Assembled Products antes de la devolución del producto. Si Southwire determina que un producto es defectuoso, a su criterio reparará o sustituirá los productos defectuosos o los componentes de los productos defectuosos de forma gratuita.
2. Luego de su aprobación, Southwire emitirá un Formulario de autorización de devolución del producto, que incluirá instrucciones sobre cómo y dónde enviar el producto. **El número de serie del producto y la fecha original de entrega deben especificarse en este formulario.**
3. Southwire pagará los gastos de flete estándar (tarifa de paquetería por vía terrestre) incurridos en relación con los productos que Southwire determine, en última instancia, que son defectuosos.
4. Todos los componentes y productos defectuosos que Southwire reemplaza conforme estas garantías se convertirán en propiedad de Southwire y serán retenidos por la empresa.

Repare su producto cuando esté fuera de garantía.

Southwire con gusto facilitará información acerca de si es posible enviar un producto para su reparación por cuenta del consumidor. Póngase en contacto con 1.855.SW.tools o visite www.southwirerootools.com/tools/home.do para obtener más información sobre el mantenimiento de los productos de Southwire.