

BULLET FLOOD LIGHT INSTALLATION INSTRUCTIONS

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS!



WARNING

- Make all electrical and ground connections in accordance with local codes or the National Electrical Code. If you are not familiar with these codes and requirements, consult a qualified electrician. This Professional should be familiar with the construction and operation of this product and hazards involved. Failure to do so may result in serious personal injury.
- To reduce the risk of fire, electric shock, personal injury, or property damage, please read and follow all safety instructions. If you do not understand these instructions or if any additional information is required, contact your local Topaz representative. Retain these instructions for maintenance reference.
- Do not exceed the allowed supply voltage marked on the luminaire label information.
- Disconnect power at the circuit breaker panel before any installation.




CAUTION

- Do not expose wire to any sharp objects such as sheet metal to prevent wiring damage or abrasion.
- While the light is on, please avoid direct eye exposure.
- Combustible material should be kept away from fixture/LENS.
- Do not make or alter any open holes in any enclosure or any electrical component during installation.
- Do not use when the enclosure is damaged or broken in any way.
- Do not alter, relocate or remove wiring, lamp holder power supply or any other electrical component.

BULLET FLOOD LIGHT INSTALLATION INSTRUCTIONS


Mounting Types:

Knuckle Mount:




1. Thread to a mounting box and connect the wires according to the **Wiring Diagram**.
2. Loosen the set screw to aim the light to the desired location. **See Figure 1.**

Stake Mount:




1. Thread the knuckle mount onto the stake and connect the wires according to the **Wiring Diagram**.
2. Loosen the set screw to aim the light to the desired location. **See Figure 2.**

Lens Swapping:




1. Using the lens removal tool turn the bezel counter-clockwise to release the lens.
2. Remove the bezel and the lens. **See Figure 3.**



3. Install the new lens. Make sure the arrow on the lens is pointing down and the LED's are all visible.
4. Align the bezel over the lens. Using the lens removal tool, rotate the bezel clockwise until it is fully engaged. **See Figure 4.**


BULLET FLOOD LIGHT INSTALLATION INSTRUCTIONS

Power, CCT and Photocell Setting:



1. Remove the threaded knockout on the back of the fixture.
2. Adjust the switches to the desired setting. *See Figure 5.*

Wiring Diagram:



- Make wiring connections according to *Figure 6*.
Note: If dimming is not desired, terminate and cap the Pink and Purple dimming wires.

****NOTE: THESE INSTRUCTIONS DO NOT ADDRESS ALL PERMUTATIONS THAT MAY EXIST IN INSTALLATION, MAINTENANCE, AND OPERATING ENVIRONMENT.**

****REMARQUE : CES INSTRUCTIONS NE TRAITENT PAS DE TOUTES LES PERMUTATIONS QUI PEUVENT EXISTER DANS L'INSTALLATION, LA MAINTENANCE ET L'ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION.**

****NOTA: ESTAS INSTRUCCIONES NO ABORDAN TODAS LAS PERMUTACIONES QUE PUEDEN EXISTIR EN EL ENTORNO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN.**

800-666-2852 | [SOUTHWIRE.COM](https://www.southwire.com)

LUMIÈRE D'INONDATION DE BALLE INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ!



AVERTISSEMENT

- Effectuez toutes les connexions électriques et terrestres conformément aux codes locaux ou au Code national de l'électricité. Si vous ne connaissez pas ces codes et exigences, consultez un électricien qualifié. Ce professionnel doit être familier avec la construction et le fonctionnement de ce produit et les dangers impliqués. Le défaut de le faire peut entraîner des blessures graves.
- Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, de blessures corporelles ou de dommages matériels, veuillez lire et suivre toutes les instructions de sécurité. Si vous ne comprenez pas ces instructions ou si des informations supplémentaires sont nécessaires, contactez votre représentant Topaz local. Conservez ces instructions à titre de référence de maintenance.
- Ne pas dépasser la tension d'alimentation autorisée indiquée sur l'étiquette du luminaire.
- Débranchez l'alimentation au niveau du panneau du disjoncteur avant toute installation.




PRUDENCE

- N'exposez pas de fil à des objets tranchants tels que la tôle pour éviter les dommages au câblage ou l'abrasion.
- Pendant que la lumière est allumée, veuillez éviter l'exposition directe des yeux.
- Le matériau combustible doit être tenu à l'écart du luminaire ou de l'objectif.
- Ne faites ni ne modifiez aucun trou ouvert dans un boîtier ou un composant électrique pendant l'installation.
- Ne pas utiliser lorsque l'enceinte est endommagée ou cassée de quelque manière que ce soit.
- Ne modifiez pas, ne déplacez pas ou n'enlevez pas le câblage, l'alimentation électrique du support de lampe ou tout autre composant électrique.

LUMIÈRE D'INONDATION DE BALLE INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


Types de Montage :

Knuckle Mont :




1. Enfilez une boîte de montage et connectez les fils selon le schéma de câblage.
2. Desserrer la vis de réglage pour viser la lumière à l'emplacement souhaité. **Reportez-vous à la Figure 1.**

Mont de Pieu au Sol :




1. Enfilez le support de jointure sur le piquet et connectez les fils selon le schéma de câblage.
2. Desserrer la vis de réglage pour viser la lumière à l'emplacement souhaité. **Reportez-vous à la Figure 2.**

Échange d'Objectifs :




1. À l'aide de l'outil de retrait de l'objectif, tournez le cadre dans le sens antihoraire pour libérer l'objectif.
2. Retirez le cadre et la lentille. **Reportez-vous à la Figure 3.**



3. Installez le nouvel objectif. Assurez-vous que la flèche sur l'objectif pointe vers le bas et que les LED sont toutes visibles.
4. Alignez le cadre sur l'objectif. À l'aide de l'outil de retrait de l'objectif, faites pivoter le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit complètement engagé. **Reportez-vous à la Figure 4.**


LUMIÈRE D'INONDATION DE BALLE INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Réglage de l'Alimentation, du CCT et des Cellules Photoélectriques :



1. Retirez le knock-out fileté à l'arrière du luminaire.
2. Ajustez les Commutateurs au paramètre désiré. **Reportez-vous à la Figure 3.**

Schéma de Câblage:



- Établissez des connexions de câblage selon la **Figure 4**.
Remarque: Si la gradation n'est pas souhaitée, terminez et coiffez les fils de gradation roses et violets.

****NOTE: THESE INSTRUCTIONS DO NOT ADDRESS ALL PERMUTATIONS THAT MAY EXIST IN INSTALLATION, MAINTENANCE, AND OPERATING ENVIRONMENT.**

****REMARQUE : CES INSTRUCTIONS NE TRAITENT PAS DE TOUTES LES PERMUTATIONS QUI PEUVENT EXISTER DANS L'INSTALLATION, LA MAINTENANCE ET L'ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION.**

****NOTA: ESTAS INSTRUCCIONES NO ABORDAN TODAS LAS PERMUTACIONES QUE PUEDEN EXISTIR EN EL ENTORNO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN.**

800-666-2852 | [SOUTHWIRE.COM](https://www.southwire.com)

REFLECTOR DE BALA INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

¡LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD!



ADVERTENCIA

- Realice todas las conexiones eléctricas y de tierra de acuerdo con los códigos locales o el Código Eléctrico Nacional. Si no está familiarizado con estos códigos y requisitos, consulte a un electricista calificado. Este profesional debe estar familiarizado con la construcción y operación de este producto y los peligros involucrados. No hacerlo puede resultar en lesiones personales graves.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones personales o daños a la propiedad, lea y siga todas las instrucciones de seguridad. Si no entiende estas instrucciones o si se requiere información adicional, comuníquese con su representante local de Topaz. Conserve estas instrucciones para la referencia de mantenimiento.
- No exceda la tensión de alimentación permitida marcada en la información de la etiqueta de la luminaria.
- Desconecte la alimentación en el panel del disyuntor antes de cualquier instalación.



CAUTELA


- No esponga el cable a ningún objeto afilado, como la chapa metálica, para evitar daños o abrasión en el cableado.
- Mientras la luz está encendida, evite la exposición directa de los ojos.
- El material combustible debe mantenerse alejado del accesorio / LENTE.
- No haga ni altere ningún orificio abierto en ningún gabinete o componente eléctrico durante la instalación.
- No lo uses cuando el recinto esté dañado o roto de alguna manera.
- No altere, reubique ni retire el cableado, la fuente de alimentación del portalámparas ni ningún otro componente eléctrico.

REFLECTOR DE BALA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Tipos de montaje:

Montaje de nudillos:




1. Enrosque a una caja de montaje y conecte los cables de acuerdo con el diagrama de cableado.
2. Afloje el tornillo de fijación para apuntar la luz a la ubicación deseada. **Ver Figura 1.**

Montaje de Estaca en el Suelo:




1. Enrosque el soporte de nudillos en la estaca y conecte los cables de acuerdo con el diagrama de cableado.
2. Afloje el tornillo de fijación para apuntar la luz a la ubicación deseada. **Ver Figura 2.**

Intercambio de Goles:




1. Con la herramienta de extracción de lentes, gire el bisel en sentido contrario a las agujas del reloj para liberar la lente.
2. Retire el bisel y la lente. **Ver Figura 3.**



3. Instale la nueva lente. Asegúrese de que la flecha de la lente apunte hacia abajo y que todos los LED estén visibles.
4. Alinee el bisel sobre la lente. Con la herramienta de extracción de lentes, gire el bisel en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté completamente enganchado. **Ver Figura 3.**


REFLECTOR DE BALA INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Ajuste de Potencia, CCT y Fotocélula:



1. Retire el orificio ciego roscado en la parte posterior del accesorio.
2. Ajuste los interruptores a la configuración deseada. **Ver Figura 5.**

Diagrama de Cableado:



- Realice las conexiones de cableado de acuerdo con la **Figura 6**.
Nota: Si no desea atenuación, termine y tape los cables de atenuación rosa y morado.

****NOTE: THESE INSTRUCTIONS DO NOT ADDRESS ALL PERMUTATIONS THAT MAY EXIST IN INSTALLATION, MAINTENANCE, AND OPERATING ENVIRONMENT.**

****REMARQUE : CES INSTRUCTIONS NE TRAITENT PAS DE TOUTES LES PERMUTATIONS QUI PEUVENT EXISTER DANS L'INSTALLATION, LA MAINTENANCE ET L'ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION.**

****NOTA: ESTAS INSTRUCCIONES NO ABORDAN TODAS LAS PERMUTACIONES QUE PUEDEN EXISTIR EN EL ENTORNO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN.**

800-666-2852 | [SOUTHWIRE.COM](https://www.southwire.com)