


Manuel de l'opérateur Adjust-A-Fit



SUMNER^{*}
A Southwire Company

ÉTATS-UNIS

7514 Alabonson Rd.
Houston, TX 77088
t: 281-999-6900
f: 281-999-6966

CANADA

75 Saltsman Drive, Unit 5
Cambridge, Ontario N3H 4R7
t: 519-653-5300
f: 519-653-5305

PAYS-BAS

Midden Engweg
21NL-3882TS Putten
Netherlands
europeansales.com
t: + 31 (0) 85 489 0284

ROYAUME-UNI

Unit 3 Kempton Road Keytec 7
Business Park Pershore,
Worcestershire WR 10 2TA, UK
t: + 44 (0) 1386 556278
f: + 44 (0) 1386 556776

RESPONSABILITES DU PROPRIETAIRE

Dans l'ensemble de ce manuel, les mots **AVERTISSEMENT**, **PRECAUTION** et **IMPORTANT** sont utilisés pour avertir l'utilisateur de l'existence d'instructions spéciales concernant une opération particulière qui pourrait être dangereuse si elle était exécutée incorrectement ou sans faire attention

SUIVEZ CES INSTRUCTIONS AVEC SOIN !!

Ces “alertes de sécurité” seules ne peuvent pas éliminer les risques qu’elles signalent. Le strict respect de ces instructions particulières pendant l’exécution de l’opération envisagée, ainsi que le « bon sens » sont les mesures de prévention des accidents qui prévalent.



AVERTISSEMENT

Dangers ou pratiques dangereuses qui pourraient causer des blessures graves ou la mort.



PRECAUTION

Dangers ou pratiques dangereuses qui pourraient causer des blessures légères ou des dommages du produit ou des installation.



IMPORTANT

Indique des informations ou des instructions qui sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et/ou la bonne maintenance.

CONSIGNES DE SECURITE DES OPERATEURS

IMPORTANT Lisez et comprenez le manuel des opérateurs avant d'utiliser Adjust-A-Fit.



Familiarisez-vous avec le fonctionnement, les emplois et les restrictions de l'appareil. Contactez toujours l'usine en cas de doute. Soyez particulièrement averti de ses risques spécifiques. Sumner Manufacturing Co. Inc. met à votre disposition des exemplaires supplémentaires de ce manuel gratuitement.

Bien que cette pince ait été fabriquée en vue d'un fonctionnement sûr et fiable, il n'est pas possible d'anticiper les concours de circonstances qui pourrait entraîner un accident. Les consignes suivantes sont recommandées pour une utilisation sûre de cet appareil.

AVERTISSEMENT



Modifier l'Adjust-A-Fit de quelque façon peut entraîner des blessures ou la mort.

N'utilisez pas des accessoires avec l'Adjust-A-Fit qui ne sont pas fournis par le fabricant.

L'Adjust-A-fit est utilisé pour lever et positionner des ferrures en acier pour une application de soudage.

AVERTISSEMENT



Utiliser l'Adjust-A-fit pour hisser à la fois des tuyaux et des raccords peut entraîner des blessures.

Always keep floor in work area clear of clutter.

Operate from safe position.

Prior to each use, check all parts to ensure that they are in proper operating condition.

IMPORTANT



Faites toutes les réparations nécessaires avant d'essayer de faire fonctionner l'outil. N'utilisez que des pièces Sumner pour les réparations.



Portez des habits adéquats. Un casque et des chaussures de sécurité ainsi qu'une protection des yeux devraient être portés par mesure de précaution pendant l'utilisation de ce matériel.

Evitez tout chahut près du matériel et gardez les spectateurs à une distance sûre. Ne permettez pas aux enfants d'utiliser ce matériel et maintenez-les toujours en dehors des postes de travaux.

Maintenez le poste de travail propre.

Gardez toujours le sol du poste de travail dégagé de tout encombrement.

Gardez en permanence l'équilibre et une bonne prise de pied.

Restez vigilant.

MODE D'EMPLOI

1. L'adjust-a-fit est destiné à être utilisé avec un Roust-A-Bout Sumner ou un dispositif de levage aérien. Assurez-vous que la capacité de charge du treuil est de 1000 lb (455 kg) ou plus.
2. Il y a deux emplacements de trous filetés à vis sans tête. L'un ou l'autre peut être utilisé pour faire fonctionner cet outil.
3. Positionnez le raccord tel qu'il est prévu d'être soudé dans le tuyau, c'est-à-dire avec l'ouverture au-dessus faisant face. Situez le centre de l'ouverture aussi près que possible de la ligne médiane du monte-charge.
4. Glissez l'Adjust-A-Fit afin que l'encoche s'ajuste au mur de raccord. Assurez-vous que le mur remplit l'encoche et est en ajusté au centre du raccord.
5. The adjust-a-fit is best positioned so that the adjustment handle is pointing in the direction of the fitting radius.
6. Tighten the set screw securely so that the fitting does not slip from the tool. It is ok to use wrenches if it is needed.
7. Place the hoist lifting hook through the Adjust-A-Fit lifting bail. Check that the Adjust-A-Fit bail is seated in the hook completely and the hook safety catch is closed.
8. Lift the Adjust-A-Fit up a short distance to test that the fitting is held securely and that the Adjust-a-fit is positioned in the center of the fitting.
9. Raise the tool and fitting to the pipe end and crank the adjustment handle to level the fitting with the pipe.
10. Once level and positioned, tack the fitting to the pipe. When the fitting is welded to the pipe, remove the Adjust-a-flange.

